

Bulk CAT6 Ethernet kabel - Stranded - CM - blauw - 305 m

Productcode: WIRC6PATBLRL



Deze 300 m rol met gevlochten Categorie 6 kabels is de perfecte manier om uw groeiende gigabit netwerk te verbinden. Onze gevlochten CAT6 kabel is op deskundige wijze ontworpen en gemaakt en heeft levenslange garantie.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Kan worden gebruikt in elk 10Base-T, 100Base-TX of 1000Base-TX (gigabit Ethernet) netwerk
- Kan thuis, op kantoor en in andere omgevingen worden gebruikt

## Eigenschappen

- Verkrijgbaar in diverse kleuren voor eenvoudige identificatie en kleurcodering

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

	Brandbestendigheid	CM goedgekeurd
<hr/>		
Prestaties		
	Kabelspecificatie	CAT6 - 500 MHz
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Blauw
	Draaddikte	24 AWG
	Type geleider	Gevlochten koper
	Kabellengte	1000.0 ft [304.9 m]
	Lengte product	1000.0 ft [304.9 m]
	Gewicht product	29.3 lb [13.3 kg]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	8.6 in [21.9 cm]
	Package Width	14.9 in [37.9 cm]
	Package Height	15.2 in [38.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	29.3 lb [13.3 kg]
<hr/>		
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	Rol met 300 m blauwe, gevlochten Cat 6 netwerkkabel
<hr/>		

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

