

Bulk CAT6 Ethernet kabel - Stranded - CM - grijs - 305 m

Productcode: WIRC6PATGRRL



Deze 300 m rol met gevlochten Categorie 6 kabels is de perfecte manier om uw groeiende gigabit netwerk te verbinden. Onze gevlochten CAT6 kabel is op deskundige wijze ontworpen en gemaakt en heeft levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Kan worden gebruikt in elk 10Base-T, 100Base-TX of 1000Base-TX (gigabit Ethernet) netwerk
- Kan thuis, op kantoor en in andere omgevingen worden gebruikt

Eigenschappen

- Verkrijgbaar in diverse kleuren voor eenvoudige identificatie en kleurcodering

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Brandbestendigheid CM goedgekeurd

Prestaties

Kabelspecificatie CAT6 - 500 MHz

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Draaddikte	24 AWG
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	1000.0 ft [304.9 m]
Lengte product	1000.0 ft [304.9 m]
Gewicht product	29.3 lb [13.3 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.6 in [21.8 cm]
Package Width	14.9 in [37.8 cm]
Package Height	15.2 in [38.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	29.3 lb [13.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd Rol met 300 m grijze, gevlochten Cat 6 netwerkkabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

