

Scrivania sit stand - Postazione di lavoro mobile con supporto per monitor, CPU/PC, ripiano per tastiera - Carrello ergonomico per computer da tavolo regolabile in altezza - Postazione di lavoro mobile su ruote

ID prodotto: WKSTNCART



Questo carrello ergonomico offre agli utenti una postazione di lavoro mobile completa e indipendente. Supporta un singolo monitor, dispone di un vassio porta tastiera e mouse estraibile ed è dotato di un supporto per CPU in formato tower. Le ruote orientabili possono essere facilmente bloccate in posizione per impedire che la postazione di lavoro si sposti e consentire agli utenti di passare dalla modalità mobile a quella fissa secondo necessità.

Il carrello per computer desktop è dotato anche di un sistema di gestione cavi che consente di instradare i cavi attraverso i montanti, a partire da sotto l'attacco VESA fino alla base, in modo che i cavi siano praticamente nascosti.

La scrivania mobile per posizione eretta include un supporto per monitor singolo in grado di sostenere un display con attacco VESA (75 x 75 mm/100 x 100 mm) fino a 8 kg di peso e può essere regolata (e bloccata) in incrementi di 4 cm a qualsiasi altezza compresa tra 128 cm e 160 cm dal pavimento utilizzando l'apposita maniglia ergonomica. Il monitor può inoltre essere inclinato di +/-30 gradi, in modo che ogni utente possa trovare l'angolazione necessaria per lavorare più comodamente.

Il supporto della CPU ha una larghezza regolabile a mano da 12,2 cm a 21,2 cm, senza l'uso di utensili. Il supporto è compatibile con la maggior parte dei computer in formato tower fino a 10 kg di peso e dispone di due cinghie di sicurezza per assicurarne il blocco, soprattutto durante gli spostamenti da una posizione all'altra.

In quanto soluzione completa, il carrello può essere utilizzato in una varietà di ambienti, tra cui aule di formazione negli uffici, magazzini e siti di produzione, strutture mediche, scuole e reparti IT.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Postazione di lavoro mobile per impieghi versatili in scuole, ambienti industriali, ambienti aziendali e commerciali o ospedali
- Maggiore flessibilità nell'ambiente di lavoro grazie alla scrivania portatile su rotelle

## Caratteristiche

- CARRELLO PER POSTAZIONE DI LAVORO MOBILE: la postazione di lavoro mobile supporta un monitor con attacco VESA (75x75/100x100) fino a 8 kg di peso; supporto della CPU integrato (fino a 10 kg), vassoio porta tastiera/mouse e gestione cavi | Base solida con rotelle bloccabili ad alta resistenza
- SUPPORTO PER MONITOR AD ALTEZZA REGOLABILE: carrello ergonomico per postazione di lavoro mobile dotata di montante telescopico con staffa VESA fissata sulla parte superiore bloccabile con incrementi di 4 cm da 128 cm a 160 cm dal pavimento | Inclinazione del display di +/-30°, rotazione di 360°
- SUPERFICIE DI LAVORO REGOLABILE: il robusto vassoio porta tastiera/mouse in acciaio (65 cm x 24,3 cm) riduce la loro possibilità di spostamento; il bordo anteriore si estende fino a 43 cm e si ritrae fino a 34,5 cm dal montante; poggiapolsi/tappetino per il mouse incluso | La tastiera può essere posizionata lungo il montante superiore
- SUPPORTO DELLA CPU: il supporto per desktop/PC in formato tower con larghezza regolabile da 12,2 cm a 21,2 cm può essere fissato in qualsiasi punto lungo il montante inferiore a una distanza compresa tra 19 cm e 84 cm dal pavimento | Sono incluse due cinghie regolabili per una maggiore sicurezza
- DESIGN INTELLIGENTE: la scrivania mobile/portatile per posizione eretta è dotata di maniglie per agevolare lo spostamento del carrello (da installare in qualsiasi punto del montante superiore); facile regolazione dell'altezza del montante superiore; ideale per ospedali, applicazioni mediche, laboratori informatici e scuole

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Gestione cavi	Sì
Ruote orientabili	Incluso
N. di display supportati	1
Orientamento	Vertical

Opzioni di montaggio      Carrello mobile

---

Prestazioni

Specifiche generali	Capacità di carico del supporto CPU: 10 kg
Capacità di carico	17.6 lb [8 kg]
Dimensioni massime del display	32"
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza Minima	50.4 in [1280 mm]
Altezza massima	63.0 in [1600 mm]
Inclinazione	+ 30° / - 30°
Rotazione del display	360°

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio
Lunghezza prodotto	25.4 in [64.5 cm]
Larghezza prodotto	33.5 in [85.0 cm]
Altezza prodotto	53.9 in [137.0 cm]
Peso prodotto	39.7 lb [18.0 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	28.5 in [72.5 cm]
Larghezza del Pacco	3.7 ft [1.1 m]
Altezza del Pacco	7.0 in [17.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	44.3 lb [20.1 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Base
	1 - Montante
	4 - Ruote orientabili
	1 - Supporto CPU
	2 - Cinghia per CPU
	1 - Piattaforma porta tastiera
	1 - Cappuccio colonna
	1 - Attacco VESA
	4 - Rondelle (piccole)
	1 - Tappetino per mouse
	1 - Chiave a brugola da 5 mm
	1 - Chiave a brugola da 6 mm
	1 - Chiave (per rotelle)
	6 - Viti M8 x 30 mm
	6 - Viti M6 x 6 mm
	4 - Viti M4x12 mm
	4 - Viti M4 x 16 mm
	4 - Viti M5 x 12 mm
	4 - Viti M5 x 16 mm
	4 - Rondelle (grandi)
	4 - Distanziatori
	2 - Dadi in gabbia M6
	1 - Chiave (M6)

1 - Manuale

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

