

Mobiele Werkplek met Monitorsteun, CPU/PC Houder, Toetsenbord Lade - Ergonomisch Sta Bureau op Wielen - Mobiel Werkstation & Computermeubel - Mobiele Werkplek Trolley

Productcode: WKSTNCART



Deze ergonomische mobiele werkstationwagen biedt gebruikers een volledig functionerende, standalone configuratie. Hij is geschikt voor één scherm, heeft een uitschuifbare toetsenbord- en muishouder en is uitgerust met een geïntegreerde CPU-houder voor uw pc toren. De zwenkwielen kunnen gemakkelijk worden vergrendeld om te voorkomen dat het verrijdbare werkstation weggrolt en om de wagen snel te kunnen stopzetten en weer bewegen.

De desktopcomputer wagen heeft ook een kabelmanagementsysteem, waarbij de kabels door de kolommen worden geleid, vanaf net onder de VESA-montageplaats tot de basis aan de onderkant, zodat de kabels aan het zicht zijn onttrokken.

Het verrijdbare stabureau heeft één monitor arm die geschikt is voor een VESA compatibele (75x75 mm/100x100 mm) scherm tot 8 kg, en kan worden versteld (en vergrendeld) in stappen van 4 cm tussen 128 cm en 160 cm vanaf de vloer met de handige hendel. Het scherm kan ook +/- 30° worden gekanteld zodat elke gebruiker heel eenvoudig precies de meest comfortabele hoogte voor zijn of haar werk kan instellen.

De CPU-houder kan in de breedte van 12,2 cm tot 21,2 cm worden versteld en dat gewoon met de hand, zonder gereedschap. De houder is geschikt voor de meeste computertorens tot 10 kg en is voorzien van twee veiligheidsbanden om de torens goed vast te zetten, vooral tijdens het transport.

De verrijdbare bureauwagen biedt gebruikers een volledige werkstation en kan worden gebruikt voor diverse toepassingen, waaronder trainingsruimtes in kantoren, magazijnen en productievevestigingen, medische instellingen, scholen en IT-afdelingen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verrijdbaar werkstation met vele verschillende toepassingen in scholen, industriële omgevingen, bedrijven en kantoren of ziekenhuizen
- Maak uw werkomgeving flexibeler met het 'bureau op wielen'

Eigenschappen

- **VERRIJDWARE WERKSTATIONWAGEN:** Mobiel sta-werkstation is geschikt voor een VESA (75x75/100x100) scherm tot 8 kg; geïntegreerde CPU-houder (tot 10 kg), een muis-/toetsenbordhouder & kabelmanagement | solide basis met sterke vergrendelbare (zwenk)wielen
- **IN HOOGTE VERSTELBARE MONITOR ARM:** Ergonomisch verrijdbare werkstationwagen met een daarop bevestigde telescoopstang met VESA beugel die kan worden vergrendeld in stappen van 4 cm van 128 cm tot 160 cm vanaf de vloer | scherm kan +/-30° kantelen, 360° roteren
- **VERSTELBAAR WERKOPPERVLAK:** Stevige stalen toetsenbord-/muishouder (65 x 24,3 cm) vermindert hobbelen; voorste rand schuift 43 cm uit en schuift 34,5 cm in vanaf de kolom; inclusief polssteun/muismat | toetsenbord kan langs de bovenste kolom worden bevestigd
- **CPU-HOUDER:** Een desktop/pc-toren houder met een verstelbare breedte (12,2 cm - 21,2 cm) die overall langs de onderste kolom kan worden bevestigd tussen 19 cm en 84 cm vanaf de vloer | inclusief twee verstelbare riemen voor extra veiligheid
- **DOORDACHT DESIGN:** Verplaatsbare/verrijdbare computer stabureau incl. hendels om de wagen te verplaatsen (die overall op de bovenste kolom kunnen worden bevestigd); hoogte van de bovenste kolom kan eenvoudig worden aangepast; ideaal voor ziekenhuizen, medische toepassingen, computerlaboratoria en scholen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Kabelbeheer	Ja
Wielen	Inclusief
Aantal ondersteunde schermen	1
Stand	Verticaal
Montage-opties	Mobiele wagen

Prestaties

Algemene specificaties	Max. gewicht CPU-houder: 10 kg
Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
Maximale schermgrootte	32"
Hoogte verstelling	Ja
Minimale Hoogte	50.4 in [1280 mm]
Maximumhoogte	63.0 in [1600 mm]
Kantelen	+ 30° / - 30°
Schermmrotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal
Lengte product	25.4 in [64.5 cm]
Breedte product	33.5 in [85.0 cm]
Hoogte product	53.9 in [137.0 cm]
Gewicht product	39.7 lb [18.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	28.5 in [72.5 cm]
Package Width	3.7 ft [1.1 m]
Package Height	7.0 in [17.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	44.3 lb [20.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - basis
	1 - Kolom
	4 - wielen
	1 - CPU-houder
	2 - CPU-band
	1 - Laptopschap
	1 - Kolomdop
	1 - VESA-montage
	4 - Onderlegringen (klein)
	1 - Muismat
	1 - 5 mm inbussleutel
	1 - 6 mm inbussleutel
	1 - Sleutel (zwenkwiel)
	6 - M8 x 30 mm schroeven
	6 - M6 x 6 mm schroeven
	4 - M4x12 mm schroeven
	4 - M4 x 16 mm schroeven
	4 - M5 x 12 mm schroeven
	4 - M5 x 16 mm schroeven
	4 - Onderlegringen (groot)
	4 - afstandsringen
	2 - M6 moeren
	1 - Sleutel (M6)
	1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.