

Brocade XBR-000182 compatibel SFP+ module - 10GBASE-LR glasvezel optische transceiver - 10 km

Productcode: XBR-000182-ST



De XBR-000190-ST is een Brocade XBR-000190 compatibel koper SFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Brocade® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit op via koper kabels, voor 10/100/1000BASE-TX conform netwerken, op een maximale afstand van 100 m.

Technische specificaties:

- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 1 Gbps
- Type: koper
- Verbindingstype: RJ-45 connector
- Maximale overdrachtsafstand: 100 m
- MTBF: 510,469,759 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP koper module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade XBR-000190

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade XBR-000182
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Brocade
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.31 Gbps
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1310nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	1,386,624,697 hours

	Vermogensopname	< 1.3W
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	0.5 in [1.4 cm]
	Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.4 cm]
	Gewicht product	0.7 oz [21 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.4 in [11.2 cm]
	Package Width	3.7 in [9.4 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP+ transceiver module
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.