

Módulo Transceptor SFP Compatible con el Modelo XBR-000190 de Brocade -
1000BASE-T - SFP a RJ45 Cat6 / Cat5e - SFP Ethernet Gigabit de 1Gb - RJ45 - 100m

ID del Producto: XBR-000190-ST



El modelo XBR-000190-ST es un módulo transceptor SFP por cobre compatible con el modelo XBR-000190 de Brocade diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Brocade®. Ofrece conectividad fiable a 1 GbE, a través de cable de cobre, para redes compatibles con 10/100/1000BASE-TX, a una distancia máxima de hasta 100 m.

Especificaciones técnicas:

- Máxima tasa de transferencia de datos: 1 Gbps
- Tipo: cobre
- Tipo de conexión: Conector de RJ-45
- Distancia máxima de transferencia: 100 m
- MTBF: 510.469.759 horas
- Consumo energético: < 1,3 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COMPATIBLE CON BROCADE XBR-000190:** Diseñado, programado y probado para funcionar con switches y routers compatibles de Brocade para ofrecer una conectividad fiable de 10GbE
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 1000BASE-T | 1Gbps | Cobre | RJ-45 | Distancias de hasta 100 m
- **PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN:** Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores Brocade
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Brocade

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	100m [328ft]
Tipo de Fibra	Cobre
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	No
Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)

MTBF 510,469,759 hours

Características
Físicas

Longitud del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Ancho del Producto	2.7 in [6.8 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Peso del Producto	0.5 oz [15 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	4.4 in [11.2 cm]
Ancho de la Caja	3.7 in [9.4 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [52.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP
---------------------	---------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.