

Brocade XBR-000190 compatibel SFP module - 10/100/1000BASE-TX koper optische transceiver - 100 m

Productcode: XBR-000190-ST



De XG-LR-ST is een Brocade XG-LR compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Brocade® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBASE-LR conform netwerken, op een maximale afstand van 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 1,386,624,697 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade XG-LR

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

## Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade XBR-000190
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Brocade

---

### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Max. overdrachtsafstand	100m [328ft]
Glasvezeltype	Koper
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Nee
Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
MTBF	510,469,759 hours

---

### Fysieke

eigenschappen

Lengte product	0.5 in [1.4 cm]
Breedte product	2.7 in [6.8 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.4 cm]
Gewicht product	0.5 oz [15 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	4.4 in [11.2 cm]
Breedte Verpakking	3.7 in [9.4 cm]
Hoogte Verpakking	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - SFP-transceiver
-------------	---------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.