Module de transceiver QSFP+ compatible Extreme Networks 10319 - 40GBASE-SR4

Nº de produit: 10319-ST

Le 10319-ST est un module de transceiver QSFP fibre optique compatible Extreme Networks 10319 qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Extreme Networks®. Il vous assure une connectivité de 40 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 40GBASE-SR4 et sur une distance maximale de 150 m.

Spécifications techniques :

• Longueur d'onde : 850 nm

• Vitesse de transfert de données maximum : 40 Gbps

• Type : multimode

• Type de connexion : Connecteur de MPO

• Distance de transfert maximum : 150 m

• MTBF : 244 610 583 heures

• Consommation d'énergie : < 1,0 W

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module QSFP fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

• Garanti 100 % compatible avec le module Extreme Networks 10319

• Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie

• Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur

• Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique

• Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Compatible Brand	Extreme Networks
	Normes de l’industrie	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s
	Distance de transfert max.	150m [492ft]
	Type de fibre optique	Multimode
	Longueur d'onde	850nm
	Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
	DDM	Oui

	Réseaux compatibles	40 Gbps
	MTBF	244,610,583 hours
Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	0.7 in [1.9 cm]
	Largeur du produit	4.8 in [12.2 cm]
	Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
	Poids du produit	1.3 oz [37.5 g]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	7.2 in [18.2 cm]
	Package Width	5.2 in [13.2 cm]
	Package Height	1.8 in [4.6 cm]
	Poids brut	4.4 oz [126.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Transceiver QSFP+

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis