

ドライブデュプリケータ & データ消去用HDD/SSDスタンド

StarTech.comのドライブデュプリケータ & データ消去用HDD/SSDスタンドは、主要なドライブ/ファイル形式およびインターフェイスで性能試験が実施されています。IDE、SATA、M.2など、すべてのドライブで安定した動作を提供します。

 StarTech.comの独立型デュプリケータ&データ消去用HDD/SSDスタンドは、設定を選択するだけで簡単に使用することができます。ホストシステムへの接続やソフトウェアの追加は不要です。

対応ドライブ数	互換性	機能	ホスト接続	コピー速度	モード	コピー/消去可能なHDD数	その他の特徴	製品ID	
	2	SATA 2.5/3.5インチ	 	USB-A / USB-C (10 Gbps)	28 GB/秒	 1	1台	4Kn	SDOCK2U313R
	2	SATA 2.5/3.5インチ	 	USB-A (5 Gbps) / eSATA	22 GB/秒	 1	1台	4Kn	SDOCK2U33RE
	2	SATA 2.5/3.5インチ	  	USB-A (5 Gbps)	11 GB/秒	 1  1	 1台  最大 2 台	4Kn	SATDOCK2REU3
	6	SATA 2.5/3.5インチ	  	USB-A (5 Gbps) / eSATA	7 GB/秒	 1  4	最大 5 台	2x USB 急速充電	SATDOCK5U3ER

 詳しくはHPへ: startech.com/duplicators

 データ消去  データコピー  ドック

	対応ドライブ数	互換性	機能	ホスト接続	コピー速度	モード	コピー/消去可能なHDD数	その他の特徴	製品ID
	6	USB フラッシュドライブ		独立型	1.5 GB/秒	 2  3	最大 5 台	—	USB DUP15
	8	USB フラッシュドライブ		独立型	1.5 GB/秒	 2  3	最大 7 台	—	USB DUPE17
	16	USB フラッシュドライブ		独立型	1.5 GB/秒	 2  3	最大 15 台	—	USB DUPE115
	2	SATA 2.5/3.5インチ		独立型	6 GB/秒	 4	1台	ディスクイメージ マネージャー	SATDUP11IMG
	4	SATA 2.5/3.5インチ	 	USB-A (5 Gbps)	—	 7	最大 4 台	RS232Cプリンター 接続	SATERASER4
	1	SATA 2.5/3.5インチ	 	USB-A (5 Gbps)	—	 7	1台	RS232Cプリンター 接続	SDOCK1EU3P
	1	SATA 2.5/3.5インチ	 	USB-A (5 Gbps)	—	 7	1台	4kn RS232Cプリンター 接続	SDOCK1EU3P2