

# Docking Stations para Portátil con Rendimiento de Tipo Profesional

Cuando un proyecto exige docking stations para portátiles que sean seguras, fáciles de gestionar y ampliamente compatibles, elija los productos de calidad StarTech.com. Diseñadas cuidadosamente para los profesionales de informática, las docking stations de StarTech.com son fáciles de instalar e incluyen características que no se encuentran en los modelos de consumo.



## CARACTERÍSTICAS



TB4CDOCKUE



TB3CDK2DHUE



DK31C4DPPDUE



DK31C2DHSPDUE



DK30CH2DEPUE



DK30CH2DPPDU



DK30C2DPEPUE

Pantallas Soportadas y Resolución Máxima	 2@4K60/1@8K30	 2@4K60or1@8K30	 4@4K60/2@5K	 3@4K30/2@4K60	 2@4K60+1@4K30	 2@4K60+1@4K30	 2@4K60/1@5K60
Interfaz del Portátil	TB4/USB4	TB3/TB4	USB-C/USB4/ TB3/TB4	USB-C/USB4/ TB3/TB4	USB-C/USB4/ TB3/TB4	USB-C/USB4/ TB3/TB4	Híbrida   USB-C o USB-A/USB4/ TB3/TB4
HDMI	-	2	4	1	1	1	2
DisplayPort	-	2	4	2	2	2	2
DVI	-	-	-	-	-	-	-
VGA	-	-	-	-	-	-	-
Thunderbolt 4 40 Gbps de Bajada	3	-	-	-	-	-	-
USB-A 480 Mbps	1	-	-	2	-	-	-
USB-A 5 Gbps	-	2	-	2	4	4	3
USB-A 10 Gbps	3	1	3	-	-	-	-
USB-C 5 Gbps	-	-	-	-	1	1	1
USB-C 10 Gbps	-	2	1	2	-	-	-
Carga Rápida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salida de audio	3.5mm	3.5mm	3.5mm	3.5mm	3.5mm	3.5mm	3.5mm
Lector de Memory Cards	SD/SDHC/SDXC	-	-	SD/SDHC/SDXC	-	-	-
Puerto GbE / de Red	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Entrega de Alimentación	96W	96W	100W	100W	100W	60W	100W

\*\*TB3DK2DPPDUE: Un cable TB3 a DP (inc.) se necesita para conectar dos monitores.  
\*\*\*USB3SDOCKHD: Un adaptador DVI a VGA (inc.) se necesita para obtener vídeo VGA.



DK30CHHPDEU



DK30A2DHUUE



DK30A2DH



USB3SDOCKHD

## CARACTERÍSTICAS

	DK30CHHPDEU	DK30A2DHUUE	DK30A2DH	USB3SDOCKHD
Pantallas Soportadas y Resolución Máxima	1080p	2@4K60/1@5K60	4K60	1920x1200
Interfaz del Portátil	USB-C/USB4/ TB3/TB4	Híbrida   USB-A o USB-C/USB4/TB3/TB4	Híbrida   USB-A o USB-C/USB4/ TB3/TB4	USB-A
HDMI	2	2	2	1
DisplayPort	-	2	2	-
DVI	-	-	-	1
VGA	-	-	-	1***
Thunderbolt 3 40 Gbps de Bajada	-	-	-	-
USB-A 480 Mbps	-	-	-	4
USB-A 5 Gbps	3	6	6	2
USB-A 10 Gbps	-	-	-	-
USB-C 5 Gbps	1	-	-	-
USB-C 10 Gbps	-	-	-	-
Carga Rápida	✓	-	-	-
Salida de audio	3.5mm	3.5mm	3.5mm	3.5mm
Puerto GbE / de Red	✓	✓	✓	✓
Entrega de Alimentación	65W	✗	✗	✗

\*\* TB3DK2DPPDUE: Un cable TB3 a DP (inc.) se necesita para conectar dos monitores.  
\*\*\*USB3SDOCKHD: Un adaptador DVI a VGA (inc.) se necesita para obtener video VGA.