

Clonadores y Borradores de Unidades















































Los clonadores y borradores de unidades de disco de StarTech.com han sido sometidos a pruebas de fiabilidad con todos los formatos de fichero y unidad más comunes, además de las interfaces compatibles como IDE, SATA y M.2.



Con nuestros **clonadores y borradores autónomos**, simplemente seleccione la configuración y listo. **No requiere sistema anfitrión ni software adicional.**

 **Borre**  **Clone**  **Acople**

	Cantidad de Unidades	Compatibilidad	Funcionalidad	Conexión de Host	Velocidades de Clonación	Modos	Cantidad de Clonaciones / Borrados	Características Adicionales	Número de Producto
	2	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A / USB-C (10 Gbps)	28 GB/min	 1	Uno	4Kn	SDOCK2U313R
	2	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps) / eSATA	22 GB/min	 1	Uno	4Kn	SDOCK2U33RE
	2	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	11 GB/min	 1  1	 1  Hasta 2	4Kn	SATDOCK2REU3
	4	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps) / eSATA	4,2 GB/min	 1  2	 Hasta 3  1	Adaptador de Disco Duro IDE	SATDOCK4U3RE
	6	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps) / eSATA	7 GB/min	 1  4	Hasta 5	2x USB de Carga Rápida	SATDOCK5U3ER
	2	M.2 SATA M.2 NVMe SATA 2.5" / 3.5"		Autónomo	7,5 GB/min	 4  6	Uno	—	SM2DUPE11

	Cantidad de Unidades	Compatibilidad	Funcionalidad	Conexión de Host	Velocidades de Clonación	Modos	Cantidad de Clonaciones / Borrados	Características Adicionales	Número de Producto
	3	Unidades Flash USB		Autónomo	1,5 GB/min	 2  3	Up to 2	—	USB DUP12
	6	Unidades Flash USB		Autónomo	1,5 GB/min	 2  3	Up to 5	—	USB DUP15
	8	Unidades Flash USB		Autónomo	1,5 GB/min	 2  3	Up to 7	—	USB DUPE17
	16	Unidades Flash USB		Autónomo	1,5 GB/min	 2  3	Up to 15	—	USB DUPE115
	2	SATA 2.5" / 3.5"		Autónomo	14 GB/min	 4  5	 1  Hasta 2	—	SATDUP11
	2	SATA 2.5" / 3.5" Unidades Flash USB		Autónomo	18 GB/min	 4  4	 1  Hasta 2	—	SU2DUPERA11
	2	SATA 2.5" / 3.5" SAS 2.5" / 3.5"		Autónomo	13 GB/min	 4  6	 1  Hasta 2	—	SATSASDUPE11
	2	SATA 2.5" / 3.5"		Autónomo	6 GB/min	 4	Uno	Gestor de Imágenes de Discos	SATDUP11IMG
	4	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	—	 7	Hasta 4	Conexión de Impresora RS232	SATERASER4
	1	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	—	 7	Uno	Conexión de Impresora RS232	SDOCK1EU3P
	1	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	—	 7	Uno	4kn Conexión de Impresora RS232	SDOCK1EU3P2