Module de transceiver QSFP compatible 40G-QSFP-LR4 - 40GBASE-LR4

Nº de produit: 40GBASE-LR4-ST

Le 40GBASE-LR4-ST est un module de transceiver QSFP fibre optique compatible Palo Alto Networks 40G-QSFP-LR4 qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Palo Alto Networks®. Il vous assure une connectivité de 40 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 40GBASE-LR4 et sur une distance maximale de 10 km.

Spécifications techniques :

• Longueur d'onde : 1270 nm-1330 nm

• Vitesse de transfert de données maximum : 40 Gbps

• Type : monomode

• Type de connexion : Connecteur de LC

• Distance de transfert maximum : 10 km

• MTBF : 95 832 027 heures

• Consommation d'énergie : < 1,3 W

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module QSFP fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

• Garanti 100 % compatible avec le module Palo Alto Networks 40G-QSFP-LR4

• Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie

• Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur

• Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique

• Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Compatible Brand	Palo Alto Networks
	Normes de l’industrie	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s
	Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
	Type de fibre optique	Monomode
	Longueur d'onde	1270nm to 1330nm
	Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
	DDM	Oui

	Réseaux compatibles	40 Gbps
	MTBF	95,832,027 hours
	Consommation électrique	< 1.3W
Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	0.7 in [1.8 cm]
	Largeur du produit	4.8 in [12.2 cm]
	Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
	Poids du produit	1.7 oz [49 g]
Informations d'emballage		
	Package Length	4.5 in [11.5 cm]
	Package Width	3.5 in [9 cm]
	Package Height	1.2 in [3.1 cm]
	Poids brut	1.8 oz [50 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Transceiver QSFP+

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis