

Duplicatori di Drive e Eraser

I duplicatori e gli Eraser di dischi StarTech.com sono testati in termini di prestazioni per garantire l'affidabilità con tutti i principali formati di drive e file e con le interfacce supportate, tra cui IDE, SATA e M.2.



Con i nostri **eraser e duplicatori standalone**, basta selezionare le impostazioni e procedere.
Non è necessario un sistema host, né un software aggiuntivo.

Cancella **Duplica** **Dock**

	Quantità di drive	Compatibilità	Funzionalità	Connessione Host	Velocità di Duplicazione	Modalità	Duplica/Elimina Quantità	Caratteristiche Aggiuntive	Codice Prodotto
	2	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A / USB-C (10 Gbps)	28 GB/min	1	Singolo	4Kn	SDOCK2U313R
	2	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps) / eSATA	22 GB/min	1	Singolo	4Kn	SDOCK2U33RE
	2	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	11 GB/min	1 1	1 Fino a 2	4Kn	SATDOCK2REU3
	4	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps) / eSATA	4.2 GB/min	1 2	Fino a 3 1	Adattatore per disco rigido IDE	SATDOCK4U3RE
	6	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps) / eSATA	7 GB/min	1 4	Fino a 5	2x USB Ricarica rapida	SATDOCK5U3ER
	2	M.2 SATA M.2 NVMe SATA 2.5" / 3.5"		Standalone	7.5 GB/min	4 6	Singolo	—	SM2DUPE11

	Quantità di drive	Compatibilità	Funzionalità	Connessione Host	Velocità di Duplicazione	Modalità	Duplica/Elimina Quantità	Caratteristiche Aggiuntive	Codice Prodotto
	3	Chiavette USB		Standalone	1.5 GB/min	 2  3	Fino a 2	—	USBDUP12
	6	Chiavette USB		Standalone	1.5 GB/min	 2  3	Fino a 5	—	USBDUP15
	8	Chiavette USB		Standalone	1.5 GB/min	 2  3	Fino a 7	—	USBDUPE17
	16	Chiavette USB		Standalone	1.5 GB/min	 2  3	Fino a 15	—	USBDUPE115
	2	SATA 2.5" / 3.5"		Standalone	14 GB/min	 4  5	 1  Fino a 2	—	SATDUP11
	2	SATA 2.5" / 3.5" Chiavette USB		Standalone	18 GB/min	 4  4	 1  Fino a 2	—	SU2DUPERA11
	2	SATA 2.5" / 3.5" SAS 2.5" / 3.5"		Standalone	13 GB/min	 4  6	 1  Fino a 2	—	SATSASDUPE11
	2	SATA 2.5" / 3.5"		Standalone	6 GB/min	 4	Singolo	Disk Image Manager	SATDUP11IMG
	4	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	—	 7	Fino a 4	Collegamento stampante RS232	SATERASER4
	1	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	—	 7	Singolo	Collegamento stampante RS232	SDOCK1EU3P
	1	SATA 2.5" / 3.5"		USB-A (5 Gbps)	—	 7	Singolo	4kn Collegamento stampante RS232	SDOCK1EU3P2