25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar

Produkt-ID: 4POSTRACK25

Das offene 25HE Open Frame Rack mit 4 Pfosten 4POSTRACK25 ist ein strapazierfähiges offenes Gehäuse für Rack-Montage-Server und Netzwerkgeräte. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das Server-Rack ist mit stabilen Montageschienen ausgestattet, um eine sichere Installationsplattform zu gewährleisten. Die Montagetiefe kann eingestellt werden (60 bis 100cm), sodass Rack-Montage-Geräte flexibel eingepasst werden können.

Dieses 25U-Rack entspricht den EIA-RS-310C-Standards und verfügt somit über eine universelle Konstruktion, die mit Geräten beliebter Hersteller kompatibel ist. Zudem ist das Rack flach verpackt, um Versandkosten zu reduzieren und den Transport zu vereinfachen.

Für zusätzliche Vielseitigkeit bietet StarTech.com einen optionalen 4-teiligen Rollensatz (4POSTCASTER), der an der Unterseite des Racks installiert werden kann. So kann der Schrank/das Rack leichter umgestellt werden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

CE

Anwendungen

• Dauerhafte Aufbewahrung für Rackmount-Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte

• Geeignet für Rackmount-Geräte, für die auf Rackebene keine Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind

• Perfekte Lösung für Technikgeschäfte und Reparaturzentren mit beschränkten Platzverhältnissen und Einbaugeräten

• Einbaugeräte für Audio/Video-Bearbeitung, Radio- oder Fernsehstudioübertragungen

Merkmale

• Offene 25U-Rahmenkonstruktion

• Einstellbare Montagetiefe von 18,3 bis 39,2 Zoll

• Geeignet für eine Traglast von bis zu 450 kg

• Stabile Montageschienen

• Vorgebohrte Löcher zur Verankerung des Racks direkt am Boden

• Ungehinderte Belüftung und Kabelführung

• Flach verpackt für einfachen Transport

• TAA-konform für GSA Schedule-Käufe

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	25U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Laufrollen (optional)
	Einfache Montage

	Montageschienenprofil	C-Shape
	Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Leistung		
	Weight Capacity	992.2 lb [450 kg]
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Construction Material	Stahl
Product Measurements		
	Produktlänge	24.4 in [62.0 cm]
	Produktbreite	22.5 in [57.1 cm]
	Produkthöhe	48.2 in [122.5 cm]
	Produktgewicht	84.0 lb [38.1 kg]
	Max. Montagetiefe	39.4 in [100 cm]
	Min. Montagetiefe	18.3 in [46.6 cm]
	Höhe mit Rollen	51.0 in [129.6 cm]
Verpackungsinformationen		
	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
	Paketlänge	4.3 ft [1.3 m]
	Paketbreite	25.8 in [65.5 cm]
	Pakethöhe	7.1 in [18.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	91.5 lb [41.5 kg]
Verpackungsinhalt		

Im Paket enthalten	2 - Vordere/hintere Rahmen
	2 - Bodenplatten
	6 - Verstellbare, horizontale Arme
	2 - Bodenmontagehalterungen
	1 - M8-Sechskantschlüssel
	8 - M8x25-Sechskant-Socket-Schrauben
	42 - M5x15-Flachrundkopfschrauben
	16 - Buchsenkappen
	62 - M5-Schrauben
	62 - M5-Käfigmuttern

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.