

StarTech.com HP 0231A0A8 compatibel SFP+ module - 10GBase-LR glasvezel optische transceiver - 10 km (0231A0A8-ST)

Productcode: 0231A0A8-ST



De 0231A0A8-ST is een HP 0231A0A8 compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met HP® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBase-LR conform netwerken, op een maximale afstand van 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310nm
- Maximale data overdrachtsnelheid: 10 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 1,386,624,697 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HP 0231A0A8

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

## Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HP 0231A0A8
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

---

### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1310nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	1,386,624,697 hours



Vermogensopname < 1.3W

---

Connector(en)

Connector A	SFP-sleuf
Connector B	Glasvezel LC duplex

---

Fysieke eigenschappen

Lengte product	0.5 in [13.9 mm]
Breedte product	2.3 in [58.4 mm]
Hoogte product	0.5 in [13.7 mm]
Gewicht product	0.7 oz [21 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	SFP+ transceiver module
-------------	-------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

