Rack Serveur Mobile 25U 4 Poteaux, Rack Réseau 19" 4 Poteaux avec Roulettes, Rack Roulant avec Profondeur Ajustable pour PC/AV/Données/Informatique - Roulettes, Pieds de nivellement ou Fixation au Sol

Nº de produit: 4POSTRACK25U

Le rack de serveur 25U 4POSTRACK25U vous permet de stocker vos serveurs ainsi que votre équipement réseau et de télécommunications dans un rack à cadre ouvert robuste et profondeur réglable.

Conçu dans un souci de facilité d'utilisation, ce rack 25U comporte des repères bien visibles, à la fois pour les unités de rack (U) et la profondeur. Il offre une vaste gamme de réglages de profondeur de montage (22 à 40 pouces, 56,0 à 101,7cm) qui permettent de l'adapter à votre équipement.

Ce rack durable à 4 montants peut supporter une charge statique pouvant atteindre 544 kg. En outre, il est compatible avec plusieurs normes de rack de l'industrie (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 40494) pour une conception universelle, compatible avec la plupart des équipements de rack.

Pour une solution de serveurs de stockage complète vous évitant toute perte de temps ou difficulté, ce rack comprend des accessoires optionnels, comme des roulettes, des pieds de mise à niveau et des crochets pour la gestion de câbles. La base est également prépercée pour permettre de fixer le rack au sol si nécessaire, vous offrant ainsi une plus grande stabilité pour adapter le rack à votre environnement.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Applications

• Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau

• Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à l'échelon du rack n'est pas nécessaire

• Equipement A/V monté sur rack dans un studio de radio ou télévision

Spécifications techniques

• PROFONDEUR RÉGLABLE : Rack serveur 25U à 4 montants avec 4 rails verticaux et profondeur de montage réglable de 56,0cm à 101,7cm; Compatible avec divers serveurs/commutateurs/données/AV et autres équipements informatiques; Conforme à la norme EIA/ECA-310-E

• ASSEMBLAGE FACILE : Rack avec instructions d'assemblage faciles à suivre et vidéo en ligne; Expédition compacte en paquet plat pour éviter les dommages et faciliter l'installation; Hauteur totale du produit de 129 cm avec roulettes, 122 cm sans roulettes

• ACIER ROULÉ À FROID : Rack 19" à cadre ouvert conçu pour la ventilation avec une hauteur de montage de 25U et une capacité de 544kg (stationnaire); 3 options d'installation incluses : roulettes/pieds de mise à niveau ou plaque de base pour le fixer au sol

• MATÉRIEL INCLUS : Le support roulant comprend des écrous à cage et des vis, des repères faciles à lire pour les unités (U) et le réglage de la profondeur, des crochets de gestion des câbles pour l'organisation, et les outils d'assemblage nécessaires

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce rack 25U est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Fixation sur le mur	Non
	Type de rack	4 montants
	Type de cadre	Cadre ouvert
	Hauteur U	25U
	Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
		Base Plate with Floor-Anchoring Holes

		Gestion des câbles intégrée
		Roulettes (incluses)
		Patte(s) de mise à la terre
		Pieds de mise à niveau
		Assemblage facile
		Marquage U
	Profil de rail de montage	L-Shape
	Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
	Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E
Performance		
	Weight Capacity (Stationary)	1200.2 lb [544.3 kg]
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Construction Material	Acier
Product Measurements		
	Longueur du produit	3.7 ft [1.1 m]
	Largeur du produit	23.6 in [60.0 cm]
	Hauteur du produit	4.0 ft [1.2 m]
	Poids du produit	72.8 lb [33.0 kg]
	Profondeur de montage maximal	40.0 in [101.7 cm]
	Profondeur de montage minimale	22.0 in [56 cm]
	Hauteur avec roulettes	50.7 in [128.8 cm]

Informations d'emballage		
	Emballage à plat	Oui
	Longueur du Paquet	8.1 in [20.6 cm]
	Package Width	5.1 ft [1.6 m]
	Package Height	6.3 in [15.9 cm]
	Poids brut	70.0 lb [31.8 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	2 - Rail vertical gauche
		2 - Rail vertical droit
		2 - Support de base
		8 - Section d'angle
		4 - Section centrale
		2 - Support supérieur
		48 - Boulon M8
		48 - Rondelle M8
		1 - Clé M8 (13 mm)
		1 - Clé M6 (10 mm)
		1 - tournevis cruciforme
		32 - Écrou cage M6
		32 - Rondelle à collerette PVC
		32 - Vis cruciforme M6
		12 - Crochet de gestion de câbles
		12 - Vis de fixation du crochet
		4 - Roulettes
		4 - Pieds de mise à niveau

16 - Vis M6

16 - Rondelle plate M6

16 - Écrou à brides M6

4 - Fils de mise à la terre

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis