Rack Serveur Mobile 42U à 4 Montants, Rack Réseau 19" à 4 Montants avec Roulettes, Rack Roulant avec Profondeur Ajustable pour PC/AV/Données/IT - Roulettes, Pieds de Mise à Niveau ou Montage au Sol

Nº de produit: 4POSTRACK42

Le rack de serveur 42U 4POSTRACK42 vous permet de stocker vos serveurs, votre réseau et vos équipements de télécommunication dans un rack à cadre ouvert robuste et réglable en profondeur.

Conçu pour être facile à utiliser, ce rack 42U comprend des inscriptions faciles à lire pour les unités de racks (U) et pour la profondeur, avec de nombreux réglages possibles lors du montage (56,0 à 101,7 cm (22-40")) qui permettent d'adapter facilement le rack à votre équipement.

Ce rack durable à 4 montants peut supporter une capacité de charge statique allant jusqu'à 600 kg et garantit la conformité avec plusieurs normes relatives aux racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 40494) pour une conception universelle compatible avec la plupart des équipements de rack.

Afin de vous offrir une solution complète qui vous permettra de gagner du temps et d'éviter les complications, ce rack comprend des accessoires en option tels que des roulettes, des pieds réglables et des crochets de gestion des câbles. La base est également prépercée afin de fixer le rack au sol si nécessaire, ce qui vous offre de nombreuses options pour personnaliser votre rack en fonction de votre environnement.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Applications

• Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau

• Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à l'échelon du rack n'est pas nécessaire

• Equipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio-vidéo

Spécifications techniques

• PROFONDEUR RÉGLABLE : Rack serveur 42U à 4 montants avec 4 rails verticaux et profondeur de montage réglable de 56,0cm à 101,7cm; Compatible avec divers serveurs/commutateurs/données/AV et autres équipements informatiques; Conforme à la norme EIA/ECA-310-E

• ASSEMBLAGE FACILE : Rack avec instructions d'assemblage faciles à suivre et vidéo en ligne; Expédition compacte en paquet plat pour éviter les dommages et faciliter l'installation; Hauteur totale du produit de 204cm avec roulettes, 198cm sans roulettes

• ACIER ROULÉ À FROID : Rack à cadre ouvert de 4 poteaux de 19" avec une hauteur de montage de 42U et une capacité de charge de 600kg; 3 options d'installation incluses : roulettes, pieds de nivellement ou plaque de base pour fixer le rack au sol

• MATÉRIEL INCLUS : Le support comprend des écrous à cage et des vis pour monter l'équipement, des repères pour les unités (U) et le réglage de la profondeur, des crochets de gestion des câbles pour l'organisation, et les outils d'assemblage nécessaires

• LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT : Conçu et construit pour les professionnels de l'informatique, ce rack 42U est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	42U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes

		Gestion des câbles intégrée
		Roulettes (incluses)
		Patte(s) de mise à la terre
		Pieds de mise à niveau
		Assemblage facile
		Marquage U
	Profil de rail de montage	L-Shape
	Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
	Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E
Performance		
	Weight Capacity (Stationary)	1323.0 lb [600 kg]
	Weight Capacity for Racks (Rolling)	793.8 lb [360 kg]
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Construction Material	Acier
Product Measurements		
	Longueur du produit	3.7 ft [1.1 m]
	Largeur du produit	23.6 in [60.0 cm]
	Hauteur du produit	6.5 ft [2.0 m]
	Poids du produit	84.9 lb [38.5 kg]
	Profondeur de montage maximal	40.0 in [101.7 cm]
	Profondeur de montage minimale	22.0 in [56 cm]

	Hauteur avec roulettes	80.3 in [204 cm]
Informations d'emballage		
	Emballage à plat	Oui
	Longueur du Paquet	9.4 in [23.8 cm]
	Package Width	6.8 ft [2.1 m]
	Package Height	5.8 in [14.7 cm]
	Poids brut	89.0 lb [40.4 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	2 - Rail vertical gauche
		2 - Rail vertical droit
		2 - Support de base
		8 - Section d'angle
		4 - Section centrale
		2 - Support supérieur
		50 - Boulon M8
		50 - Rondelle M8
		1 - Clé M8 (13 mm)
		1 - Clé M6 (10 mm)
		6 - tournevis cruciforme
		50 - Ecrou cage M6
		4 - Boulons M6 (courts) pour câbles de mise à la terre
		4 - Rondelles M6 pour câbles de mise à la terre
		50 - Rondelle à collerette PVC
		50 - Vis cruciforme M6

24 - Crochet de gestion des câbles

24 - Vis de fixation du crochet

4 - Roulettes

4 - Pieds de mise à niveau

16 - Vis M6

16 - Rondelle plate M6

16 - Ecrou à brides M6

4 - Fils de mise à la terre

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis