

Modulo ricetrasmittitore SFP compatibile con Extreme Networks 10056 - 1000Base-BX
(a monte)

ID prodotto: 10056-ST



Il 10056-ST è un ricetrasmittitore SFP a monte in fibra compatibile con Extreme Networks 10056 associabile con 10056H-ST di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per funzionare con switch e router compatibili MSA 1000Base-BX. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza massima di fino a 10 km e offre una connettività affidabile 1 GbE usando cavi in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1490 nm Tx / 1310 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 1 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 10 km
- MTBF: 286,217,327 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com offrono garanzia e supporto tecnico multilingue gratuiti e a vita. StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a

collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Extreme Networks 10056
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Coppia con 10056H-ST
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Extreme Networks
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-BX

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1490nmTx/1310nmRx
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)



MTBF	286,217,327 hours
Consumo energetico	< 1.3W

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto	0.5 in [13.7 mm]
Larghezza prodotto	2.2 in [56.6 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [12.5 mm]
Peso prodotto	0.7 oz [20 g]

Informazioni
confezione

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Ricetrasmittitore SFP
-----------------------------	-----------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

