



デュアルモニターに対応したドッキングステーションの代替ソリューション

アプリケーション

デュアルモニター USB-C マルチポートアダプター

USB-C ディスプレイアダプター

ディスプレイアダプターの詳細

<p>USB-C DP AltモードまたはThunderbolt端子を2口搭載したノートパソコン (HDMI端子なし)</p>	<p>DP + HDMI</p>	DKT31CHDVCM	+	<p>USB-C to HDMI</p>	USBC-HDMI-CDP2HD4K60 CDP2HDMM2MH CDP2HD	4K60Hz, HDR10 4K60Hz, HDR10, 1.8m一体型ケーブル 4K30Hz	
	<p>Dual DP</p>	DKT31CHDVCM	+	<p>USB-C to DP</p>	CDP2DPEC CDP2DP146B CDP2DP	8K60Hz, HBR3 8K60Hz, HBR3, 1.8m一体型ケーブル 4K60Hz	
	<p>HDMI + DP</p>	DKT31CSDHPD3 CDP2HDUACP2 DKT30CHVPD2 DKT30CHSDPD DKT31CMDPPHD DKT30CHSDPD1	DKT30CHPD3 DKT30CHVSDPD 115B-USBC-MULTIPOINT DKT31CHPD3 DKT30ICHPD** DKT30CMHSDPD**	+	<p>USB-C to DP</p>	CDP2DPEC CDP2DP146B CDP2DP	8K60Hz, HBR3 8K60Hz, HBR3, 1.8m一体型ケーブル 4K60Hz
	<p>Dual HDMI</p>	DKT31CMDPPHD DKT30CHSDPD1 DKT30CHPD3 DKT30CHVSDPD	115B-USBC-MULTIPOINT DKT31CHPD3 DKT30ICHPD** DKT30CMHSDPD**	+	<p>USB-C to HDMI</p>	USBC-HDMI-CDP2HD4K60 CDP2HDMM2MH CDP2HD	4K60Hz, HDR10 4K60Hz, HDR10, 1.8m一体型ケーブル 4K30Hz
<p>M1プロセッサと2口のThunderboltポートを搭載したApple MacBook製品 (別途USB-A - Type-C変換アダプターが必要)</p>	<p>Dual DP</p>	DKT31CHDVCM	+	<p>USB to DP Display Link</p>	USB32DP4K + USB31CAADG or USB31CAADP	4K30Hz (別途USB-A - USB-C 変換アダプターが必要)	
	<p>HDMI + DP</p>	DKT31CSDHPD3 CDP2HDUACP2 DKT30CHVPD2 DKT30CHSDPD DKT31CMDPPHD DKT30CHSDPD1			DKT30CHPD3 DKT30CHVSDPD 115B-USBC-MULTIPOINT DKT31CHPD3 DKT30ICHPD** DKT30CMHSDPD**		USB32DP4K + USB31CAADG or USB31CAADP
	<p>Dual HDMI</p>	DKT31CSDHPD3 CDP2HDUACP2 DKT30CHVPD2 DKT30CHSDPD DKT31CMDPPHD DKT30CHSDPD1			DKT30CHPD3 DKT30CHVSDPD 115B-USBC-MULTIPOINT DKT31CHPD3 DKT30ICHPD** DKT30CMHSDPD**		USB32HD4K + USB31CAADG or USB31CAADP
<p>MacBook Pro (Intel) / M1 PRO / M1 MAX (2口のThunderboltポート搭載)</p>	<p>Dual DP</p>	DKT31CHDVCM	+	<p>USB-C to DP</p>	CDP2DPEC CDP2DP146B CDP2DP	8K60Hz, HBR3 8K60Hz, HBR3, 1.8m一体型ケーブル 4K60Hz	
	<p>Dual HDMI</p>	DKT31CSDHPD3 CDP2HDUACP2 DKT30CHVPD2 DKT30CHSDPD DKT31CMDPPHD DKT30CHSDPD1	DKT30CHPD3 DKT30CHVSDPD 115B-USBC-MULTIPOINT DKT31CHPD3 DKT30ICHPD** DKT30CMHSDPD**	+	<p>USB-C to HDMI</p>	USBC-HDMI-CDP2HD4K60 CDP2HDMM2MH CDP2HD	4K60Hz, HDR10 4K60Hz, HDR10, 1.8m一体型ケーブル 4K30Hz

*USB-C (DP Altモード対応) またはThunderboltとHDMI (またはDisplayPort) ポートを搭載したノートパソコンは、どのマルチポートアダプターでもデュアルモニターをサポートでき、ディスプレイアダプターは必要ありません。実際に得られる解像度は、使用するノートパソコンとモニターの構成に依存します。
DKT30ICHPD、*DKT30CMHSDPD をディスプレイアダプターと併用してデュアルモニターにするためには、接続するノートPCの左右両側にUSB-C AltモードまたはThunderboltポートを最低1口ずつ装備した環境が必要です。

アプリケーション	DKT31CHDVCM	DKT31CSDHPD3	DKT31CHPD3	DKT31CMDPHPD	CDP2HDUACP2	DKT30CHVPD2	DKT30CHSDPD	DKT30CHSDPD1	DKT30CHPD3	DKT30CHVSDPD	115B-USBC-MULTIPOINT	DKT30IChPD	DKT30CMHSDPD
対応ディスプレイ & 最大解像度													
HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DisplayPort	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VGA	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
mDP	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USB A 5Gbps	-	-	-	-	1	2	2	2	3	2	3	2	1
USB A 10Gbps	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USB-C 5Gbps	-	-	2	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1
USB-C 10Gbps	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急速充電	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
メモリーカードスロット	-	SD + MicroSD	-	-	-	-	SD + MicroSD	SD + Micro SD	-	SD + Micro SD	SD + MicroSD	-	SD + MicroSD
GbE/ネットワークポート	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-
PDパススルー	75W	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W

ビデオ出力

USB ポート

ITプロが信頼するパフォーマンスコネクティビティアクセサリーの情報ソース



ITプロパフォーマンス
互換性
信頼性
ラボ試験済み



見つけにくい製品を見つけてやすく
200種以上のテクノロジーに対応する豊富な製品



無期限・無料技術サポート
経験豊富な技術アドバイザー
オンラインテクニカルリソース