

Modulo ricetrasmittitore SFP compatibile con Extreme Networks 10070H - 10/100/1000Base-TX

ID prodotto: 10070H-ST



Il 10070H-ST è un modulo ricetrasmittitore SFP in rame compatibile con Extreme Networks 10070H progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Extreme Networks®. Offre una connettività affidabile 1 GbE su cavo in rame per le reti compatibili con 10/100/1000Base-TX a una distanza massima di 100 m.

Specifiche tecniche:

- Massima velocità di trasferimento dei dati: 1 Gbps
- Tipo: rame
- Tipo di connessione: Connettore in RJ-45
- Massima distanza di trasferimento: 100 m
- MTBF: 510,469,759 ore
- Consumo energetico: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP in rame con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com offrono garanzia e supporto tecnico multilingue gratuiti e a vita. StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Extreme Networks 10070H
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Un'alternativa di cablaggio economica agli allestimenti in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W

Prominence

Norme di garanzia	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com Extreme Networks 10070H Compatible SFP - 1GbE - 100m

Automation Inputs

Brand Compatible SFP without trade mark	Extreme Networks
---	------------------

Hardware

Compatible Brand	Extreme Networks
Standard del settore	IEEE 802.3 1000BASE-T

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	100 m (328 ft)
Tipo fibra	Rame
Modalità operativa fibra	Full Duplex



DDM	Sì
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
MTBF	510,469,759 hours

Connettore/i

Connettore A	Slot SFP
Connettore B	RJ-45

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto	0.5 in [13.7 mm]
Larghezza prodotto	2.7 in [68 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13.8 mm]
Peso prodotto	0.5 oz [15 g]

Informazioni
confezione

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Ricetrasmittitore SFP
-----------------------------	-----------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

