7,5 m CAT6a-patchkabel - Skyddad (STP) - 100% kopparledning - Hakfria kontakter - Aqua

Produkt ID: 6ASPAT750CMAQ

Denna CAT6a kabel uppfyller alla villkor för Kategori 6a-kablar. Den säkerställer tillförlitliga 10 Gb-anslutningar mellan dina nätverksenheter.

Varje CAT6a-kabel testas för frekvenser på upp till 500 MHz och är lämplig för 10GBase-T Ethernet-anslutningar.

Kabeln är tillverkad för kvalitativ prestanda med kabelkomponenter av 100 % koppar samt folieskärmade och partvinnade ledningar. Kabeln är designad att hålla signalerna som färdas genom ditt nätverk fria från ljud och störningar. Den är perfekt i miljöer som utsätts för mycket elektromagnetiska störningar (EMI/RFI).

Denna CAT6a-patchkabel är tillverkad med 100 % koppartråd och testas mot kraven enligt ANSI/TIA 568 C.2 Kategori 6a. Vi använder inte kopparpläterad aluminiumtråd (CCA) som kan ge problem som svag strömsättning, värmeuppbyggnad, utrustningsskador och eventuell brand.

50 µm guldkontakter ger optimal ledningsförmåga och eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

För problemfria kabeldragningar har denna hållbara kabel hakfria kontakter som skyddar RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder.

CAT6a-Ethernet-kabeln har dessutom gjutna kontakter som ger dragavlastning genom att förhindra att RJ45-kontakterna böjs till skarpa vinklar. Detta minskar risken för kabelskador, vilket skulle kunna försämra nätverksanslutningen och prestandan.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Anslut PoE-aktiverade enheter till 10Gb-nätverk

• Anslut servrar till ett Storage Area Network (SAN)

• Överför data, röst och video över 10 Gigabit-nätverk

• Anslut mellan datorer, hubbar, routrar och patchpaneler

Funktioner

• Skydda dina data mot brus och elektromagnetisk/radiostörning med denna CAT6a-Ethernet-kabel

• Stöder 10GBASE-T Ethernet-nätverk

• Skydda ditt nätverk och din utrustning med CAT6a-kablar i 100 % koppartråd

• Testad för att uppfylla kraven enligt ANSI/TIA 568 C.2 CAT6a

• Skydd för kontaktklämmorna till RJ45-kontakter förhindrar att kabeln fastnar och går sönder under installationen

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Antal ledare	4 Pair STP
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelskärmning	Aluminiumpolyesterfolie
	Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
	Kabeltyp	Skärmad hakfri
Prestanda		
	Kabelklassificering	CAT6a - 10Gbit/s
Kontakt(er)		

	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - RJ-45
Utseende		
	Färg	Aqua
	Tråddimension	26 AWG (0.404 mm)
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	24.6 ft [7.5 m]
	Produktlängd	295.3 in [750.0 cm]
	Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
	Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
	Produktvikt	10.2 oz [290 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Package Height	0.0 in [0.1 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	10.6 oz [300 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - cat6a-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.