

Modulo ricetrasmittitore SFP+ compatibile con Extreme Networks 10302 - 10GBase-LR

ID prodotto: 10302-ST



Il 10302-ST è un modulo ricetrasmittitore SFP+ in fibra compatibile con Extreme Networks 10302 progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Extreme Networks®. Offre una connettività affidabile 10 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBase-LR a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 10 km
- MTBF: 1,386,624,697 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com offrono garanzia e supporto tecnico multilingue gratuiti e a vita. StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Extreme Networks 10302
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Extreme Networks
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1310nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	1,386,624,697 hours



Consumo energetico < 1.3W

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto	0.5 in [13.9 mm]
Larghezza prodotto	2.3 in [58.4 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13.7 mm]
Peso prodotto	0.7 oz [21 g]

Informazioni
confezione

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Ricetrasmittore SFP+
-----------------------------	----------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

