

Modulo ricetrasmittitore QSFP+ compatibile con Extreme Networks 10319 - 40GBase-SR4

ID prodotto: 10319-ST



Il 10319-ST è un modulo ricetrasmittitore QSFP in fibra compatibile con Extreme Networks 10319 progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Extreme Networks®. Offre una connettività affidabile 40 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBase-SR4 a una distanza massima di 150 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 40 Gbps
- Tipo: multimodale
- Tipo di connessione: Connettore in MPO
- Massima distanza di trasferimento: 150 m
- MTBF: 244,610,583 ore
- Consumo energetico: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo QSFP in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com offrono garanzia e supporto tecnico multilingue gratuiti e a vita. StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a

collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Extreme Networks 10319
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Extreme Networks
Standard del settore	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Distanza di trasferimento max	150 m (492 ft)
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	40 Gbps
MTBF	244,610,583 hours



Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto	0.7 in [18.6 mm]
Larghezza prodotto	4.8 in [12.2 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [8.5 mm]
Peso prodotto	1.3 oz [37.5 g]

Informazioni
confezione

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Ricetrasmittitore QSFP+
-----------------------------	-------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

