

Extreme Networks 10050-kompatibel SFP sändarmodul - 10/100/1000Base-TX

Produkt ID: 10050-ST



10050-ST är Extreme Networks 10050-kompatibel koppar SFP-sändarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Extreme Networks®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över koppar-kabel för 10/100/1000Base-TX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 100 m.

Tekniska specifikationer:

- Maximal dataöverföringshastighet: 1 Gbps
- Typ: koper
- Anslutning: RJ-45-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 100 m
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 510,469,759 timmar
- Strömförbrukning: < 1.0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Denna SFP koppar-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändtagarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Extreme Networks 10050 garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W

Prominence

Garantipolicy	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com Extreme Networks 10050 Compatible SFP - 1GbE Transceiver 100m

Automation Inputs

Brand Compatible SFP without trade mark	Extreme Networks
-----------------------------------------	------------------

Hårdvara

Compatible Brand	Extreme Networks
Industristandarder	IEEE 802.3 1000BASE-T

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	100 m (328 ft)
Fibertyp	Koppar
Fiber-driftsläge	Full-duplex



DDM	Nej
Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
Medeltid mellan fel (MTBF)	510,469,759 hours

Utseende

Produktlängd	0.5 in [13.7 mm]
Produktbredd	2.7 in [68 mm]
Produkt höjd	0.5 in [13.8 mm]
Produktvikt	0.5 oz [15 g]

Förpackning

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [50 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	SFP-sändtagare
-----------------	----------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

