1U Verstelbare Geventileerde Rack Shelf - 80kg - Montagediepte instelbaar van 49cm tot 97cm - Universeel Schap voor 19" AV/ Netwerk Rack - 70cm Diep

Productcode: ADJSHELF

Het ADJSHELF in een rek te monteren schap met instelbare montagediepte biedt een eenvoudige manier om voor de missie kritieke computerhardware effectief in uw serverrekken en -kasten te organiseren.

Compatibel met alle 19 inch (brede) serverrekken/-kasten kan het in een vast rek te monteren schap indien nodig worden ingesteld van 19 inch tot 38 inch (montage diepte). Een stevige koudgewalste staalconstructie biedt duurzaamheid en is geschikt voor een gewicht van maximaal 80 kg.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

CE

Toepassingen

• Voor gebruik met alle 19 brede serverracks en serverkasten

• Biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische apparatuur.

Eigenschappen

• UNIVERSEEL 19" SCHAP: Dit geventileerde server rack mount schap is ontworpen om in elke 19in server rack te passen; Deze heeft een oppervlakte diepte van 70cm en een verstelbare montage

diepte van 50-97cm voor uw data, netwerk of andere apparatuur

• MAXIMALE VENTILATIE: Het geventileerd schap zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom om effectief warmte van de servers af te voeren; het werkt ook geweldig om uw computer en AV-apparatuur koel te houden

• HEAVY DUTY & DUURZAAM ONTWERP: deze stevige IT-grade opslaglade is gemaakt van commercieel koudgewalst SPCC-staal voor extra duurzaamheid en kan een totaal gewicht van 80kg ondersteunen

• VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT: Met een oppervlakte diepte van 70cm en een verstelbare montage diepte van 49,5-125,7cm, kan dit schap worden gebruikt met elke 19in kast of apparatuurrack; Deze biedt extra opslagruimte voor uw gereedschap of A/V-accessoires

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: dit server rack mount schap werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	U-hoogte	1U
	Kabelbeheer	Nee
Prestaties		
	Weight Capacity (Stationary)	176.4 lb [80 kg]
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Diepte instelbaar van 19 tot 38 inch
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Interne breedte	17.6 in [44.6 cm]
	Interne hoogte	1.6 in [40 mm]
	Interne diepte	27.6 in [70 cm]
	Lengte product	38.3 in [97.4 cm]
	Breedte product	17.5 in [44.5 cm]

	Hoogte product	1.6 in [4.0 cm]
	Gewicht product	9.7 lb [4.4 kg]
	Maximale montagediepte	38.3 in [97.4 cm]
	Minimale montagediepte	19.5 in [49.5 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	28.6 in [72.6 cm]
	Package Width	20.2 in [51.2 cm]
	Package Height	2.6 in [6.6 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	12.8 lb [5.8 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Vaste plank
		2 - Montagebeugels voorzijde
		2 - Montagebeugels achterzijde
		8 - M5 schroeven
		8 - M5 moeren
		8 - M5 flensmoeren
		8 - M5 laagbolkopschroeven
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.