

StarTech.com Extreme Networks 10319 compatibel QSFP+ module - 40GBase-SR4 glasvezel optische transceiver - 150 m (10319-ST)

Productcode: 10319-ST



De 10319-ST is een Extreme Networks 10319 compatibel glasvezel QSFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Extreme Networks® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 40GBase-SR4 conform netwerken, op een maximale afstand van 150 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850nm
- Maximale data overdrachtssnelheid: 40 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: MPO connector
- Maximale overdrachtsafstand: 150 m
- MTBF: 244,610,583 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze QSFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Extreme Networks 10319

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

### Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Extreme Networks 10319
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Extreme Networks
Industriestandaarden	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40.00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	150 m (492 ft)
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	40 Gbps
MTBF	244,610,583 hours

---



Fysieke  
eigenschappen

Lengte product	0.7 in [18.6 mm]
Breedte product	4.8 in [12.2 cm]
Hoogte product	0.3 in [8.5 mm]
Gewicht product	1.3 oz [37.5 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegleverd	QSFP+ transceiver
------------	-------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

