Estante Ajustable 1U para Rack de Servidores - 150kg - Bandeja Universal de 19 Pulgadas Ajustable de 49,5 a 96,5cm - para Equipos de Red - 27,5" (69,8cm) de Profundidad para Rack de 19"

ID del Producto: ADJSHELFHD

El estante de montaje en bastidor fijo de alta resistencia ajustable de 4 columnas ADJSHELFHD 1U le permite añadir un estante de 1U ajustable y de alta capacidad a prácticamente cualquier bastidor o armario de servidor estándar de 4 columnas de 19 pulgadas.

Este estante de montaje en bastidor de alta resistencia se puede ajustar de 19,5 a 38 pulgadas (profundidad de montaje) para adaptarse a su bastidor. Construido con acero laminado en frío de grado comercial SPCC de 1,0 mm, que proporciona la capacidad de soportar hasta 150 kg de equipo - una solución durable para almacenar grandes piezas de equipo que no se montan en rack, herramientas pesadas o periféricos en su rack o armario.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

• Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos pesados de misión crítica que no son de montaje en rack

• Para usar con Racks y Armarios de Servidores de 19"

Características

• AJUSTE UNIVERSAL DE 19'': Diseñado para ajustarse a cualquier rack de servidores de 4 columnas y 19 pulgadas y tiene una profundidad de superficie fija de 27,56 pulgadas, y un rango de profundidad de montaje ajustable de 19,5-38 pulgadas para sus equipos

• DISEÑO COMPACTO: La estantería ajustable para rack presenta un factor de forma muy compacto, lo que la hace ideal para equipos, herramientas y periféricos no montados en rack en su casa, estudio u oficina

• DISEÑO RESISTENTE Y DURABLE: Fabricado en acero laminado en frío comercial SPCC, el robusto estante para armarios de grado informático garantiza su durabilidad a largo plazo y soporta una carga total de peso de 150kg

• FUNCIONALIDAD VERSÁTIL: Este estante puede funcionar con cualquier armario de 19 pulgadas o RACK para equipos - Proporciona espacio de almacenamiento adicional para sus herramientas o accesorios de A/V

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y construido para los profesionales de la informática, este estante de rack ajustable esta respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Tipo de Marco	Acero
	Altura U	1U
	Gestión de cables	No
	Estándares Industriales	EIA RS310-D
	Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero y Trasero)
Rendimiento		
	Capacidad de Carga (Estacionario)	330.8 lb [150 kg]
	Especificaciones Generales	Capacidad de Carga: Rev 01 - hasta 80kg; Rev 02 o superior - hasta 150kg
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero

	Espesor del Gabinete	0.0 in [1.0 mm]
	Longitud del Producto	27.6 in [70.0 cm]
	Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
	Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
	Peso del Producto	13.7 lb [6.2 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	38.3 in [97.4 cm]
	Profundidad Mínima de Montaje	19.5 in [49.5 cm]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	21.2 in [53.8 cm]
	Ancho de la Caja	30.1 in [76.4 cm]
	Altura de la Caja	4.4 in [11.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	16.0 lb [7.3 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Estante Ajustable de Alta Capacidad para Rack 1U
		1 - Manual de Instrucciones
		1 - Estante 1U
		2 - Soportes para Montaje Frontal
		2 - Soportes para Montaje Trasero
		8 - tornillos M6x12mm
		8 - Tuercas Jaula M6
		8 - Arandela plástica M6

	8 - Tornillos del Soporte de Montaje M6x12mm
Información Acerca de la Garantía	
Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.