

USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDMI w/HDR, 3-Port USB Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, USB Type C Mini Docking Station, Windows/macOS/ChromeOS/iPadOS/Android

Productcode: 104B-USBC-MULTIPORT



Deze Works With Chromebook (WWCB) gecertificeerde USB-C Multiport Adapter ondersteunt tot 4K 60Hz HDMI 2.0b (HDR10) via DP Alt Mode. Het USB-C dock verandert een USB-C laptop of tablet, zoals een Chromebook, Dell XPS of een MacBook, in een volwaardig workstation. De adapter wordt aangesloten op de USB-C-, USB4- of Thunderbolt 3/4 poort van uw hostcomputer. De mini dock beschikt over een HDMI-video output en een USB-hub met 3 poorten (1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps, 2x USB 2.0 480Mbps). Sluit een laptop USB-C voeding aan op de speciale USB Power Delivery (PD) 3.0 poort van de Multiport Adapter om de laptop op te laden. De Multiport Adapter heeft een extra lange ingebouwde 30cm USB-C-hostkabel.

Deze USB-C Multiport Adapter is getest en gecertificeerd om aan Google's compatibiliteitsnormen te voldoen, waardoor een perfecte werking met Chromebook-apparaten wordt gegarandeerd. De Multiport Adapter is ideaal voor installatie en gebruik in zakelijke en educatieve omgevingen. Automatische firmware-updates zijn beschikbaar via ChromeOS voor maximale beveiliging, compatibiliteit en prestaties.

De USB-C naar USB-A hub beschikt over drie USB Type-A poorten, waaronder een USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) poort, en twee USB 2.0 (480Mbps) poorten voor het aansluiten van USB-randapparatuur.

Een veelzijdige dock-oplossing voor gebruik op kantoor, thuishandkantoor, flexdesk of in vergaderzalen. Het mini docking station is compact genoeg om mee te nemen in een tas of rugzak. Deze lichtgewicht USB-C adapter kan zowel alleen met busvoeding werken of door gebruik te maken van de speciale USB-C Power Delivery poort om een USB-C power adapter (niet inbegrepen bij de Multiport Adapter) aan te sluiten voor het opladen van een laptop. Met ondersteuning voor USB Power Delivery 3.0 pass-through (tot 100W) kunt u hiermee tegelijkertijd uw laptop voeden en opladen. USB PD 3.0 beschikt over Fast Role Swap (FRS) om onderbreking van USB-gegevens te voorkomen bij het loskoppelen van de stroombron.

StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en het is het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: Vensterindelingen instellen en opslaan.

MAC Address Pass-Through Utility: Netwerkbeveiliging verbeteren.

USB Event Monitoring Utility: Aangesloten USB-apparatuur traceren en loggen.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Gebruikers snel toegang geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN.

Voor uitgebreide informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: [www.startech.com/connectivity-tools](http://www.startech.com/connectivity-tools)

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Ideaal voor gebruik in zakelijke en educatieve omgevingen met automatische firmware-updates via ChromeOS
- Reizen tussen huis en kantoor

## Eigenschappen

- **5-IN-1 MULTIPORT ADAPTER:** Portable USB-C travel dock ondersteunt UHD 4K 60Hz HDMI 2.0b (HDR10) video via DP 1.4 Alt Mode voor het aansluiten van een monitor/display, 3-port USB-A hub (2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps), 100W USB-C Power Delivery Pass-Through
- **BETROUWBARE PRESTATIES:** 100W PD Pass-Through met 14W gereserveerd voor de adapter (bij gebruik van één of alle poorten) en tot 86W voor het opladen van laptops; Voorkomt apparaatuitval, videoflikkering en/of overmatig stroomverbruik zoals bij andere hubs

- **USB-POORTEN MET DEDICATED POWER:** 2 downstream USB-A poorten ondersteunen USB 3.2 Gen 1 (5Gbps); Met een aangesloten USB-C power adapter levert elke poort 4,5W (5V/0,9A) vermogen voor het aansluiten van USB-apparaten die een constante stroomafname vereisen
- **EXTRA LANGE KABEL:** Groter bereik met ingebouwde 30cm hostkabel, kabelbeheerclip, automatisch driver setup, verzaamd ontwerp om de adapter stabiel op het werkoppervlak te houden, ideaal voor kantoor of thuiswerken & presentaties vanuit een vergaderzaal
- **UNIVERSELE COMPATIBILITEIT:** USB-C Hub/Dock ondersteunt Windows, macOS; WWCB certified voor compatibiliteit met alle Chromebooks; werkt met USB-C, TB3/4 hostcomputers; Auto firmware-updates via ChromeOS voor maximale prestaties, compatibiliteit & security

---

#### Hardware

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Garantiebeleid        | 3 Years                                   |
| 4K ondersteuning      | Ja                                        |
| Snellaadpoort(en)     | Nee                                       |
| Ondersteunde schermen | 1                                         |
| Interface             | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)                     |
| Bus type              | USB-C                                     |
| Industriestandaarden  | HDMI 2.0b                                 |
|                       | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)                     |
|                       | USB Power Delivery Specification Rev. 3.0 |
|                       | Works with ChromeBook (WWCB) Gegarandeerd |
| Chipsetcode           | Analogix - ANX7327                        |
|                       | Analogix - ANX7518                        |
|                       | VIA - VL817-Q7                            |

---

#### Prestaties

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid  | 5 Gbps                  |
| Maximale digitale resoluties | Tot 4K (4096x2160) 60Hz |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type en snelheid                 | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UASP ondersteuning               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Algemene specificaties           | Maximaal Laptop Laadvermogen: 86W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <hr/>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Connector(en)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Externe poorten                  | <p>1 - HDMI (19-polig)</p> <p>1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)</p> <p>2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)</p> <p>1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hostaansluitingen                | 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <hr/>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Software                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Besturingssystemen               | <p>Windows® 10, 11, 11 ARM &lt;br / &gt; macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 &lt;br / &gt; Android® &lt;br / &gt; Linux® Ubuntu 18.04, 20.04 &lt;br / &gt; ChromeOS™ (Gecertificeerd Works with Chromebook)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <hr/>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Speciale opmerkingen / vereisten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Systeem- en kabelvereisten       | <p>Een host-apparaat met een beschikbare USB-C-poort (om volledige functionaliteit van de adapter te garanderen, moet de USB-C-poort van het host-apparaat USB Power Delivery 2.0 en DP alt-modus ondersteunen).</p> <p>Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop).</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Notitie                          | <p>Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power Delivery specificatie en DP Alt Mode ondersteunt.</p> <p>Als de USB-C Host USB Power Delivery niet ondersteunt, zal de PD Power Poort geen stroom kunnen leveren aan de USB-C Host.</p> <p>Om een UHD-resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K) te bereiken is een beeldscherm nodig dat geschikt is voor 4K.</p> <p>USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) en USB 3.0 (5Gbps).</p> |

Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery.

#### Voeding

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Voedingsbron    | Bus Powered and Host USB-C Power Adapter |
| Power Delivery  | 100W                                     |
| Vermogensopname | 14W                                      |

#### Gebruiksomgeving

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 35°C (32°F to 95°F)     |
| Opslagtemperatuur   | -25°C to 65°C (-13°F to 149°F) |
| Vochtigheid         | 0~95% RV (niet-condenserend)   |

#### Fysieke eigenschappen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kleur           | Space grijs      |
| Type behuizing  | Kunststof        |
| Kabellengte     | 13.8 in [35 cm]  |
| Lengte product  | 3.9 in [10.0 cm] |
| Breedte product | 1.9 in [4.8 cm]  |
| Hoogte product  | 0.6 in [1.6 cm]  |
| Gewicht product | 3.7 oz [105.0 g] |

#### Verpakkingsinformatie

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Lengte Verpakking  | 7.1 in [18.0 cm] |
| Breedte Verpakking | 4.3 in [11.0 cm] |
| Hoogte Verpakking  | 1.6 in [4.1 cm]  |
| Verzendgewicht     | 6.6 oz [186.0 g] |

(verpakt)

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB-C Multiport Adapter

1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge  
n

Warranty

3 Jaar

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.