

Module de transceiver SFP compatible 10057 - 1000BASE-BX (en amont)

Nº de produit: 10057-ST



Le 10057-ST est un transceiver SFP fibre optique en amont compatible Extreme Networks 10057 qui fonctionne avec 10056H-ST de StarTech.com. Ils sont conçus, programmés et testés pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs compatibles avec les normes MSA 1000BASE-BX. Le module de transceiver SFP+ fonctionne jusqu'à une distance de 10 km et vous assure une connectivité de 1 GbE par câblage optique.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1310 nm Tx / 1490 nm Rx
- Vitesse de transfert de données maximum : 1 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 10 km
- MTBF : 286 217 327 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

### Spécifications techniques

- Assure des connexions 1 GbE fiables sur des réseaux compatibles 1000Base-BX
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Coupler avec le module 10056H-ST
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W
- Respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Extreme Networks
Normes de l'industrie	IEEE 802.3z 1000BASE-BX

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,25 Gbit/s
Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
Type de fibre optique	Monomode
Longueur d'onde	1310nmTx/1490nmRx
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui

Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)
MTBF	286,217,327 hours
Consommation électrique	< 1.3W

---

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Largeur du produit	2.2 in [5.7 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	0.7 oz [20 g]

---

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	4.4 in [11.2 cm]
Largeur du Colis	3.7 in [9.4 cm]
Hauteur du Paquet	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	1.8 oz [50 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet    1 - Transceiver SFP

---

Informations de garantie

Warranty                  À Vie

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

