

USB naar HDMI Adapter, USB 3.0 naar Dual HDMI Converter, USB A/C naar 2x HDMI Schermen (1x 4K30Hz, 1x 1080p), Geïntegreerde USB-A naar C Dongle, 11cm Kabel, Windows & macOS

Productcode: 107B-USB-HDMI



Dankzij deze USB-naar-Dual HDMI®-adapter kunt u twee onafhankelijke HDMI-schermen (1x 4K & 1x 1080p) aansluiten op uw computer, via slechts één USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) poort.

Deze USB-naar-HDMI dual-monitoradapter heeft twee video-outputs en verhoogt de productiviteit door tot wel twee beeldschermen aan te sluiten via één USB Type-A of C-poort. De adapter wordt door de bus gevoed, is licht van gewicht en heeft een geïntegreerde USB-kabel van 11 cm, waardoor hij ideaal is om mee te nemen tussen kantoor en thuis, of voor aansluiting op beeldschermen/projectoren in een vergaderzaal.

Sluit een 4K 30Hz en een 1080p beeldscherm tegelijkertijd aan op een laptop of desktop. De USB naar multimonitor adapter ondersteunt uitgebreide of gespiegelde ("mirrored") schermmodi en ultrawide screen support.

De USB-videoadapter is compatibel met Windows, MacOS en Chrome OS. De geïntegreerde USB-A naar USB-C dongle zorgt voor USB-compatibiliteit met elke host waarop een ondersteund besturingssysteem draait, terwijl de vaste 11cm lange kabel flexibele aansluitingsmogelijkheden biedt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Gebruik meerdere toepassingen op uitgebreide HDMI-schermen
- Gebruik meerdere monitors op slechts één USB-A of USB-C poort
- Voeg twee schermen toe aan uw werkstation

Eigenschappen

- **IT PRO PRESTATIES:** USB naar Dual HDMI Display adapter met Silicon Motion's Content Adaptive Technology gebruikt meerdere verwerkingsalgoritmen voor minimaal CPU gebruik en lage latency voor vloeiende lag free graphics (d.w.z. muis- en vensterbeweging)
- **HOGERE PRODUCTIVITEIT:** Met de geïntegreerde USB-A of USB-C adapter dongle kunt u bijna elke laptop voorzien van een dual display; Extended dual displays mogelijk op Apple M-Series MacBooks die standaard niet meer dan één extern scherm kunnen aansturen
- **SPECS:** Dual HDMI video outputs met 1x 4K 30Hz & 1x 1080p; De USB naar Dual HDMI Adapter één USB 3.0/3.2 Gen 1 (5Gbps) connectie (of recentere versie); 2ch HDMI Audio; USB bus-powered, geen stroomvoorziening nodig; 11cm aangesloten kabel
- **EXTERNE VIDEO GRAPHISCHE ADAPTER:** Sluit extra schermen aan op een laptop of dock zonder extra videopoorten; Te gebruiken met twee externe monitors en een werkstation/laptopscherm; Ideaal voor zakelijke toepassingen, niet geschikt voor gaming
- **COMPATIBILITEIT:** Deze USB naar Dual HDMI Converter werkt met Windows, macOS, Chrome OS V98+ (stabiel kanaal) en Ubuntu; Auto-driver installatie in Windows en Chrome OS; Driver Download vereist voor macOS; Werkt met USB 3.0, USB-C, USB4 en Thunderbolt

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Poorten	2
AV-uitgang	HDMI - 1.4
USB pass-through	Nee
Geheugen	8Gb DDR3
Chipsetcode	Silicon Motion - SM768

Prestaties

Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 bij 30 Hz
Ondersteunde resoluties	Output 1: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720 Output 2: 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280x720 Other lower resolutions may be supported
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI - 2 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connector B	2 - HDMI (19-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 Windows 11 ARM
--------------------	--

macOS Mojave (10.14)
macOS Catalina (10.15)
macOS Big Sur (11.0)
macOS Monterey (12.0)
macOS Ventura (13.0)
macOS Sonoma (14.0)
macOS Sequoia (15.0)
macOS Tahoe (26.1)
Chrome OS
Ubuntu - Tot Kernel 6.11

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Systeem- en
kabelvereisten

Bij macOS is een manuele driver installatie vereist

Notitie

Dit apparaat is compatibel met HDCP, en zal geen
beschermde inhoud afspelen

Onder Linux ondersteunt deze adapter tot twee 1080p
60Hz beeldschermen

Indicatoren

LED-indicatoren

1 - Power (blauw)

Voeding

Voedingsbron

Busvoeding

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid

10% tot 95% RH

Fysieke
eigenschappen

Kleur

Grijs

Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	4.3 in [11 cm]
Lengte product	10.8 in [27.5 cm]
Breedte product	2.0 in [5.0 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	3.0 oz [86.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.7 in [14.4 cm]
Breedte Verpakking	6.8 in [17.3 cm]
Hoogte Verpakking	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.6 oz [158.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-A/USB-C naar Dual HDMI Adapter
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.