

Câble d'Extension DisplayPort 1.4 de 3m, Câble d'Économie de Port DP 1.4, 8K 60Hz,
Cordon Adaptateur d'Extension DP Mâle vers Femelle, Câble d'Extension DisplayPort,
Gaine TPE, M/F

Nº de produit: 10F-DP14-EXTEND-CBL



Ce câble d'extension DisplayPort 1.4 de haute qualité offre une portée supplémentaire pour une plus grande polyvalence d'installation et réduit l'usure du port DP sur votre moniteur ou d'autres appareils. Les marquages des connecteurs permettent une identification visuelle rapide, distinguant ce câble des autres câbles DisplayPort similaires ou non marqués. Éliminez les incertitudes et choisissez toujours le câble approprié pour prendre en charge la pleine performance du DP 1.4.

Ce câble d'extension DisplayPort mâle à femelle prend en charge toutes les fonctionnalités du DisplayPort 1.4 :

- Résolutions allant jusqu'à 8K 60Hz ou 4K 144Hz
- Vitesses élevées avec une bande passante allant jusqu'à 32,4 Gbps
- Transport Multi-Stream (MST) pour la connexion en chaîne de plusieurs moniteurs
- Plage Dynamique Élevée (HDR) pour un rapport de contraste plus élevé et des couleurs vives
- Son cristallin avec jusqu'à 32 canaux audio numériques

Ce câble d'extension DisplayPort est rétrocompatible avec les versions antérieures de DisplayPort, garantissant une intégration transparente avec les appareils DisplayPort existants.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utiliser comme économiseur de port pour réduire la pression sur les ports d'entrée/sortie DisplayPort
- Idéal pour les appareils équipés de DP dans les kiosques ou les écrans de signalisation numérique en étendant les connexions aux ports cachés
- Extension des connexions DisplayPort à partir d'écrans DP muraux ou de projecteurs

Spécifications techniques

- EXTENSION DP 1.4 : Étendez une connexion DP 8K 60Hz/4K 144Hz pour une plus grande polyvalence à l'aide de ce câble d'extension DP 1.4; Choisissez le bon câble d'un seul coup d'œil grâce aux marquages sur les connecteurs pour une identification rapide
- DISPLAYPORT 1.4 COMPLET : Prise en charge d'une bande passante de 32,4Gbps; Jusqu'à 4K 144Hz pour des visuels ultra-fluides; Connexion aux moniteurs UHD, aux GPU haute performance et aux périphériques vidéo/média dédiés; Rétrocompatibilité avec DP 1.2/1.1
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Les connecteurs offrent un ajustement précis pour minimiser l'usure et la perte de signal; La gaine avec serre-câble résiste aux courbures fréquentes/statiques, pour un acheminement facile dans les coins, sur les bords du bureau
- APPLICATIONS : Étend rapidement la portée entre les périphériques DisplayPort; Convient aux murs vidéo/téléviseurs montés et aux switchs DP/KVM; Utilisez ce câble comme économiseur de port pour réduire la tension sur les ports des périphériques
- CARACTÉRISTIQUES : Noir; 3 mètres; Bidirectionnel; Passif; DisplayPort 1.4 supporte 8K 60Hz/4K 144Hz avec/HBR2, MST, et audio 32 canaux; 32.4Gbps; 30AWG; 8.4mm O.D.; TPE Jacket est sans halogène et conforme RoHS

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Active or Passive Adapter Passif

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers

Type de blindage du Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

câble

Résistance au feu	Indice VW-1
Type de câble	Câble en cuivre passif

Performance

Video Revision	DisplayPort 1.4
Vitesse max. de transfert de données	32,4 Gbps
Résolutions numériques max.	8K 60Hz
Spécifications audio	DisplayPort - 7.1 Channel Audio DisplayPort - 32 Channel Audio
Protocoles pris en charge	DP 1.4 DP 1.2 MST

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort
Connecteur B	1 - DisplayPort

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Température de stockage	-20°C - 70°C (-4°F - 176°F)
Humidité	5% - 85%

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	30 AWG

Type de boîtier	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [8.4 mm]
Longueur du produit	9.9 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.9 in [2.2 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	8.0 oz [228 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	7.4 in [18.7 cm]
Largeur du Paquet	7.9 in [20.1 cm]
Hauteur du Paquet	1.5 in [3.9 cm]
Poids brut	8.5 oz [242.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble d'Extension DisplayPort - M/F

Informations de
garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis