

Modulo ricetrasmittitore SFP compatibile con Extreme Networks 10057H - 1000BASE-BX (a valle)

ID prodotto: 10057H-ST



Il 10057H-ST è un ricetrasmittitore SFP a valle in fibra compatibile con Extreme Networks 10057H associabile con 10057-ST di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per funzionare con switch e router compatibili MSA 1000BASE-BX. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza massima di fino a 10 km e offre una connettività affidabile 1 GbE usando cavi in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm Tx / 1490 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 1 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 10 km
- MTBF: 286,217,327 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Extreme Networks 10057H
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Coppia con 10057-ST
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Extreme Networks
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-BX

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1310nmTx/1490nmRx
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì

	Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
	MTBF	286,217,327 hours
	Consumo energetico	< 1.3W
Connettore/i	Connettore A	1 - Fiber Optic LC Simplex
Caratteristiche fisiche	Lunghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
	Larghezza prodotto	2.2 in [5.7 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso prodotto	0.7 oz [20 g]
Informazioni confezione	Lunghezza Confezione	4.4 in [11.2 cm]
	Larghezza del Pacco	3.7 in [9.4 cm]
	Altezza del Pacco	1.2 in [3.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore SFP
Informazioni sulla garanzia	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.