

StarTech.com SFP transceiver module - enkele modus connector - stroomopwaarts -
Extreme Networks 10057 compatibel (10057-ST)

Productcode: 10057H-ST



De 10057-ST is een Extreme Networks 10057 compatibel glasvezel SFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Extreme Networks® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 1000Base-BX conform netwerken, op een maximale afstand van 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310nmTx/1490nmRx
- Maximale data overdrachtssnelheid: 1 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 286,217,327 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Extreme Networks 10057

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Extreme Networks 10057H
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Te combineren met 10057-ST
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Extreme Networks
Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-BX

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1310nmTx/1490nmRx
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
MTBF	286,217,327 hours



Vermogensopname < 1.3W

Connector(en)

Connector A Fiber Optic LC Simplex

Fysieke eigenschappen

Lengte product 0.5 in [13.7 mm]

Breedte product 2.2 in [56.6 mm]

Hoogte product 0.5 in [12.5 mm]

Gewicht product 0.7 oz [20 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 4.5 in [11.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 1.2 in [31 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 1.8 oz [50 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd SFP-transceiver

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

