Supporto per doppio monitor verticale, braccio universale per due display da 27" o 34" Ultrawide (10kg) con montaggio VESA, staffa monitor a libera installazione, regolabile in altezza

ID prodotto: ARMDUOVS

Questo supporto verticale per due monitor dall'elegante design in alluminio consente di sollevare due display sopra la superficie della scrivania o del piano di lavoro per risparmiare spazio e aumentare la produttività. Grazie alla sua struttura robusta, il supporto autoportante sorregge in tutta sicurezza due monitor con supporto VESA impilati verticalmente, ciascuno con dimensioni fino a 27".

Il supporto per due monitor sorregge due display l'uno sopra l'altro. È possibile regolare l'altezza dei monitor lungo l'asta di 710 mm in modo da lavorare in tutta comodità.

Il supporto regolabile per monitor può essere inclinato e orientato facilmente di +15/-15 con un movimento uniforme, agevolando l'individuazione dell'angolo di visione più comodo. La possibilità di compiere una rotazione completa di 360 gradi assicura la flessibilità di un orientamento orizzontale e verticale.

Il supporto sorregge saldamente i due monitor e contemporaneamente completa l'arredo dell'ufficio con il suo design in alluminio nero e argento. È in grado di sostenere due monitor, ciascuno con dimensioni fino a 27" e con un peso massimo di 8 kg.

Il supporto per monitor VESA è facile da installare ed è dotato di un sistema di attacco e rimozione rapida dei monitor. È incluso anche un sistema di gestione cavi che consente di tenere i cavi ben nascosti.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

• Disposizione dei display impilati in verticale, l'ideale per attività di web design e codifica

• Maggiore comfort quando si lavora su due schermi

• Miglioramento della produttività negli ambienti d'ufficio

Caratteristiche

• Supporto verticale per due monitor da massimo 27" ciascuno (peso massimo 8 kg per monitor)

• L'altezza dei monitor può essere regolata lungo l'asta di 710 mm

• Regolazione semplificata dell'angolazione dello schermo con un'inclinazione di +15°/-15° e un orientamento di +15°/-15°

• Possibilità di guardare lo schermo in posizione orizzontale o verticale con una rotazione completa di 360°

• Il sistema di gestione cavi consente di tenere i cavi ben nascosti

Hardware		
	Norme di garanzia	5 Years
	Montabile a parete	No
	Gestione cavi	Sì
	Articolazione	No
	N. di display supportati	2
	Orientamento	Vertical
	Opzioni di montaggio	Supporto per scrivania
	Modello(i) di fori VESA	75x75 mm
		100x100 mm

Prestazioni		
	Capacità di carico	17.6 lb [8 kg]
	Dimensioni minime display	13"
	Dimensioni massime del display	27"
	Inclinazione	+ 15° / - 15°
	Orientamento/rotazione	+15°/-15°
	Rotazione del display	360°
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero e argento
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
	Lunghezza prodotto	20.3 in [51.5 cm]
	Larghezza prodotto	11.4 in [29.0 cm]
	Altezza prodotto	29.7 in [75.4 cm]
	Peso prodotto	10.3 lb [4.6 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	14.3 in [36.3 cm]
	Larghezza del Pacco	22.2 in [56.3 cm]
	Altezza del Pacco	6.4 in [16.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	11.5 lb [5.2 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	2 - Supporti VESA

	1 - asta inferiore
	1 - asta superiore
	1 - connettore per aste
	1 - base
	2 - Ganci di gestione cavi
	2 - Viti per i ganci di gestione cavi
	8 - Viti M4 x 14
	8 - Viti M5 x 14
	8 - Guarnizioni
	8 - Viti M4 x 30
	8 - Viti M5 x 30
	16 - Distanziatori
	1 - Chiave esagonale da 3 mm con punta a cacciavite
	1 - chiave a brugola da 3 mm
	1 - chiave a brugola da 4 mm
	1 - guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.