

Modulo ricetrasmittitore SFP+ compatibile con Brocade 10G-SFPP-BXD-40K - 10GBASE-BX (a valle)

ID prodotto: 10G-SFPP-BXD-40K-ST



Il 10G-SFPP-BXD-40K-ST-40K-ST è un ricetrasmittitore SFP+ a valle in fibra compatibile con Brocade 10G-SFPP-BXD-40K-ST-40K-ST associabile con 10G-SFPP-BXU-40K di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per funzionare con switch e router compatibili MSA 10GBase-BX. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza massima di fino a 40 km e offre una connettività affidabile 10 GbE usando cavi in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm Tx / 1550 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 40 km
- MTBF: 646,156,559 ore
- Consumo energetico: < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre

praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con Brocade10G-SFPP-BXD-40K
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Coppia con 10G-SFPP-BXU-40K
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,6 W
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Brocade
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	40 km (24.8 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1330nmTx/1270nmRx
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì

Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	646,156,559 hours
Consumo energetico	< 1.6W

---

Caratteristiche  
fisiche

Lunghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	0.8 oz [24 g]

---

Informazioni  
confezione

Lunghezza Confezione	4.5 in [11.5 cm]
Larghezza del Pacco	3.7 in [9.3 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.9 oz [54.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittore SFP+
-----------------------------	--------------------------

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.