

Module de transceiver SFP compatible Extreme Networks 10065 - 10/100/1000Base-TX

N° de produit: 10065-ST



Le 10065-ST est un module de transceiver SFP cuivre compatible Extreme Networks 10065 qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Extreme Networks®. Il vous assure une connectivité de 1 GbE par câble en cuivre, sur les réseaux compatibles 10/100/1000Base-TX et sur une distance maximale de 100 m.

Spécifications techniques :

- Vitesse de transfert de données maximum : 1 Gbps
- Type : cuivre
- Type de connexion : Connecteur de RJ-45
- Distance de transfert maximum : 100 m
- MTBF : 510 469 759 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

Tous les modules de transceiver SFP et SFP+ de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et d'une assistance technique multilingue gratuite à vie. StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Extreme Networks 10065
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Alternative de câblage économique aux installations avec câble en fibre optique
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Extreme Networks
Normes de l'industrie	IEEE 802.3 1000BASE-T

Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,25 Gbit/s
Distance de transfert max.	100 m (328 ft)
Type de fibre optique	Cuivre
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui
Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)
MTBF	510,469,759 hours

Connecteur(s)



Connecteur A	Slot SFP
Connecteur B	RJ-45

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	0.5 in [13.7 mm]
Largeur du produit	2.7 in [68 mm]
Hauteur du produit	0.5 in [13.8 mm]
Poids du produit	0.5 oz [15 g]

Informations d'emballage

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Poids brut	1.8 oz [50 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Transceiver SFP
-----------------------	-----------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

