

Adaptateur USB vers Double HDMI - USB A/C vers 2 Écrans HDMI (1x 4K30Hz, 1x 1080p) - Dongle Intégré USB-A vers C, Câble de 11cm - Adaptateur USB 3.0 vers HDMI - Convertisseur USB HDMI, Windows/MacOS

N° de produit: 107B-USB-HDMI



Cet adaptateur USB vers Dual HDMI® ; permet l'ajout de deux écrans HDMI indépendants (1x 4K & ; 1x 1080p) à votre ordinateur, en utilisant une seule connexion USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps).

Cet adaptateur USB vers HDMI double moniteur dispose de deux sorties vidéo, ce qui permet de booster la productivité en connectant jusqu'à deux écrans à l'aide d'un seul port USB Type-A ou C. L'adaptateur est alimenté par bus, léger et dispose d'un câble USB intégré de 4,3" (11 cm), ce qui le rend idéal pour la transition entre le bureau, la maison ou la connexion à des écrans dans une salle de réunion.

Connectez un écran 4K 30Hz et un écran 1080p à un ordinateur portable ou de bureau. L'adaptateur USB vers multi-moniteur prend en charge les modes d'affichage étendu ou en miroir, ainsi que les écrans ultra-larges, offrant ainsi un espace de visualisation supplémentaire.

L'adaptateur vidéo USB est compatible avec Windows, macOS et Chrome OS. Le dongle intégré USB-A vers USB-C assure la compatibilité USB avec tout hôte exécutant un système d'exploitation pris en charge. Le câble attaché de 4,3 pouces (11 cm) est pratique pour une utilisation en déplacement.

107B-USB-HDMI

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Exécutez plusieurs applications sur des écrans HDMI étendus
- Ajoutez des capacités multi-moniteurs, en utilisant un seul port USB-A ou USB-C
- Ajoutez deux écrans à votre poste de travail

Spécifications techniques

- **PERFORMANCE IT PRO** : Adaptateur USB vers Dual HDMI construit avec Content Adaptive de Silicon Motion qui utilise de multiples algorithmes de traitement pour une utilisation minimale du processeur, une faible latence pour être plus fluides et sans décalage
- **PRODUCTIVITÉ ACCRUE** : Ajoutez un double affichage à presque tous les PC grâce au dongle USB-A ou USB-C intégré; Activez le double affichage étendu sur les MacBooks Apple de la série M qui ne sont pas capables en natif de gérer plus d'un écran externe
- **SPECS** : 2 sorties vidéo HDMI avec 1x 4K30Hz et 1x 1080p ; Cet adaptateur USB vers Dual HDMI utilise une seule connexion USB 3.0/3.2 Gen 1 (5Gbps) ou plus ; Audio HDMI 2 canaux ; Alimentation par bus USB, aucune alimentation requise ; Câble attaché de 11cm
- **ADAPTATEUR GRAPHIQUE VIDÉO EXTERNE** : Connectez des écrans supplémentaires lorsque des ports vidéo ne sont pas disponibles sur un PC portable ou une station d'accueil ; Utilisez 2 moniteurs externes et un écran de PC portable de station de travail
- **COMPATIBILITÉ** : Fonctionne avec Windows/macOS/Chrome OS V98+ (Stable Channel)/Ubuntu; Installation automatique du pilote dans Windows et Chrome OS; Nécessite le téléchargement du pilote pour macOS et Ubuntu; Fonctionne avec USB 3.0/USB-C/USB4/Thunderbolt

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Entrée AV	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Nombre de ports	2
Sortie AV	HDMI - 1.4
USB Pass-Through	Non
Mémoire	8Gb DDR3
ID du chipset	Silicon Motion - SM768

Performance

Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz
Résolutions prises en charge	Output 1: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720 Output 2: 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280x720 Other lower resolutions may be supported
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI - 2 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
Connecteur B	2 - HDMI (19 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 7
	Windows 8.1
	Windows 10
	Windows 11
	Windows 11 ARM

macOS Mojave (10.14)
 macOS Catalina (10.15)
 macOS Big Sur (11.0)
 macOS Monterey (12.0)
 macOS Ventura (13.0)
 macOS Sonoma (14.0)
 macOS Sequoia (15.0)
 Chrome OS
 Ubuntu 20.04
 Ubuntu 22.04
 Ubuntu 23.04
 Ubuntu 24.04

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du système et du câblage	L'installation manuelle du pilote est requise pour macOS
Remarque	Cet appareil est conforme à la norme HDCP et ne lit pas les contenus protégés contre la copie
	Lorsqu'il est installé sous Linux, cet adaptateur prend en charge jusqu'à deux écrans 1080p 60Hz

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation (bleu)
----------------------	-------------------------

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 10 % à 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	4.3 in [11 cm]
Longueur du produit	10.8 in [27.5 cm]
Largeur du produit	2.0 in [5.0 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	3.0 oz [86.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	5.6 oz [158.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB-A/USB-C vers double HDMI
	1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis