Brazo de Soporte de Escritorio para 2 Monitores hasta 32" (8Kg) - con Montura para Grommet y Mordaza

ID del Producto: ARMSLMBARDUO

Este brazo para doble monitor le permite el montaje de dos monitores de 17" a 32" (compatibles con soporte VESA), cada uno con peso de hasta 8kg, en una sola base de perfil bajo. Le permite un montaje flexible por sujeción en escritorio o a través del hueco del ojal, lo cual ahorra espacio, a la vez que crea un espacio de trabajo ergonómico en cualquier entorno de oficina.

Este soporte para monitor, de altura ajustable y diseño de estable barra cruzada, le permite crear más espacio útil de trabajo, ya que puede instalar sus monitores lado a lado en una sola base.

El soporte para pantalla de ordenador permite el ajuste de la altura con un solo toque. El movimiento de inclinación de +/- 10° y giro de +/- 90° facilitan ajustar el soporte al ángulo de visualización óptimo. También puede rotar su pantalla 180º para visualización vertical u horizontal, además de ajustes laterales a lo largo de la longitud de la barra cruzada.

El soporte ajustable para doble monitor se instala fácilmente, mediante ojal o pieza de sujeción en C (se incluye hardware). La gestión integrada de cables mantiene su espacio de trabajo organizado. Funciona bien con la mayoría de los escritorios, incluyendo las mesas para trabajar de pie o sentado.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Ideal en aplicaciones para oficinas, incluyendo estaciones de trabajo compartidas con varios usuarios

• Cambie su monitor de modo horizontal a vertical para trabajar en la codificación y el diseño web

Características

• Los monitores se pueden alinear fácilmente y ajustar lateralmente, a lo largo de la longitud de la barra cruzada

• Trabaje de manera confortable, gracias a la altura ajustable (595mm máximo), +/- 10° de inclinación, +/- 90° de giro y 180° de rotación

• Ahorre espacio mediante el montaje de dos monitores, de hasta 32", en una sola base (peso máximo de 8kg cada uno)

• Uso versátil mediante la pieza de sujeción para escritorio o a través del agujero del ojal

• SMALL FOOTPRINT: Universal desktop multi-monitor mount w/space-saving design enhances the work area & built-in adjustable cable management channels along the arms w/ covers keep cables organized

---

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	2
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm
	100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 85mm

		Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 48mm
Rendimiento		
	Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
	Tamaño mínimo de la pantalla	17in
	Tamaño máximo de la pantalla	32in
	Ajuste de la altura	Sí
	Inclinación	+10° / -10°
	Giro	+10° / -10°
	Giro / Pivotación	+/- 90° en la barra cruzada +/- 180° en el extremo superior +/- 180° en el codo
	Rotación de la pantalla	360°
Características Físicas		
	Color	Negro
	Material de Fabricación	Acero
	Longitud del Producto	32.8 in [83.2 cm]
	Ancho del Producto	22.4 in [56.9 cm]
	Altura del Producto	23.4 in [59.5 cm]
	Peso del Producto	16.1 lb [7.3 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	35.4 in [90.0 cm]
	Ancho de la Caja	9.2 in [23.3 cm]

	Altura de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	19.4 lb [8.8 kg]

Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Ensamblaje de pieza de sujeción base
		1 - Brazo inferior
		1 - Brazo superior
		1 - Barra cruzada
		2 - Soporte VESA
		1 - Asa
		1 - Placa de soporte vertical
		1 - placa para la base
		1 - Almohadilla adhesiva de espuma
		1 - Clip para gestión de cables, base
		4 - Tornillos con cabeza de botón y ranura hexagonal
		2 - Tornillos con cabeza plana y ranura hexagonal
		1 - Llave hexagonal de 3mm
		1 - Llave hexagonal de 4mm
		1 - Llave hexagonal de 6mm
		8 - Tornillos M4 x 12
		8 - Tornillos M5 x 12
		8 - Arandelas
		4 - tornillos avellanados
		1 - tornillo de ojal
		1 - Soporte para pieza de sujeción en C (superior)

1 - Ensamblaje para pieza de sujeción en C (inferior)

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.