

Adaptador de USB a HDMI Doble, USB A/C a 2 Pantallas HDMI (1x 4K30Hz, 1x 1080p), Dongle Integrado USB-A a C, Cable de 11cm, Adaptador USB 3.0 a HDMI, Windows y macOS

ID del Producto: 107B-USB-HDMI



Este adaptador de USB a HDMI dual® permite añadir dos pantallas HDMI (1x 4K & 1x 1080p) a su computadora, utilizando una única conexión USB Tipo-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps).


Este adaptador de USB a HDMI para dos monitores cuenta con dos salidas de video, lo que aumenta la productividad al conectar hasta dos pantallas mediante un único puerto USB tipo A o C. El adaptador se alimenta por bus, es liviano y cuenta con un cable USB integrado de 4.3" (11 cm), lo que lo hace ideal para la transición entre la oficina, el hogar o la conexión a pantallas en una sala de juntas.

Conecte una pantalla 4K de 30Hz y otra de 1080p a una computadora de escritorio o laptop. El adaptador USB a multimonitor es compatible con los modos de visualización extendida o en espejo, y con las pantallas ultrapanorámicas, lo que proporciona un espacio de visualización adicional.

El adaptador de video USB es compatible con Windows, macOS y Chrome OS. El dongle USB-A a USB-C integrado garantiza la compatibilidad con cualquier host que funcione con un sistema operativo compatible. El cable adjunto de 11cm es conveniente para su uso en los desplazamientos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Ejecute varias aplicaciones en pantallas HDMI adicionales
- Añada capacidades multimonitor, utilizando solamente un puerto USB-A o USB-C
- Añada dos pantallas a su estación de trabajo

Características

- **RENDIMIENTO:** El adaptador USB a HDMI doble añade hasta dos monitores a una computadora utilizando una sola conexión USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | Dos salidas de video HDMI (1x 4K 30Hz y 1x 1080p) | USB-A o USB-C a 2x HDMI | Audio HDMI de 2 canales
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Soporta un total de 3 pantallas en modo ampliado (incluyendo la pantalla del portátil) en su estación de trabajo | Alimentado por el bus USB | El puerto de salida 4K admite resoluciones ultrapanorámicas de hasta 3440x1440 60Hz
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Compatible con Windows, macOS y Chrome OS | El dongle USB-A a USB-C adjunto le permite conectar varios monitores HDMI a laptops/computadoras de escritorio USB-A o USB-C | Funciona con HP/Dell/Surface/Chromebook/MacBook
- **DESPLIEGUE RÁPIDO:** Cuenta con la instalación automática de drivers en Windows y Chrome OS | El cable de 11cm añade distancia entre el adaptador y el host para espacios de trabajo con varios monitores o configuraciones de sala de juntas con HDTV
- **CONVENIENTE Y PORTÁTIL:** Factor de forma compacto | Ideal para ir de un lado a otro de la oficina, trabajar desde casa o, durante los viajes de negocios | Funciona con pantallas de Dell/Asus/Acer/LG/Samsung/Sharp/Sony

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C
	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Cantidad de Puertos	2
Salida A/V	HDMI - 1.4
USB 3.0 Pass Through	No
Memoria	8Gb DDR3
ID del Conjunto de Chips	Silicon Motion - SM768

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 a 30Hz
Resoluciones Admitidas	Output 1: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720 Output 2: 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280x720 Other lower resolutions may be supported
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 2 Channel Audio

Conector(es)

Conector A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
Conector B	2 - HDMI (19 pines)

Software

Compatibilidad OS	Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Windows 10 ARM
-------------------	--

Windows 11
 Windows 11 ARM
 macOS Mojave (10.14)
 macOS Catalina (10.15)
 macOS Big Sur (11.0)
 macOS Monterey (12.0)
 macOS Ventura (13.0)
 macOS Sonoma (14.0)
 Chrome OS
 Ubuntu 20.04
 Ubuntu 22.04
 Ubuntu 23.04
 Ubuntu 24.04

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Se necesita instalar los controladores manualmente en macOS
Nota	Este dispositivo es compatible con HDCP, y no reproducirá contenidos protegidos contra la copia Cuando se instala en Linux, este adaptador soporta hasta dos pantallas 1080p a 60Hz

Indicadores

Indicadores LED	1 - Encendido (azul)
-----------------	----------------------

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus
---------------------------------	----------------------

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
-----------------------	-----------------------------

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR de 10% a 90%

Características Físicas

Color	Gris
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	4.3 in [11 cm]
Longitud del Producto	10.8 in [27.5 cm]
Ancho del Producto	2.0 in [5.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	3.0 oz [86.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.7 oz [162.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador de USB-A/USB-C a HDMI Doble
	1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.