

Module de transceiver SFP+ compatible Brocade 10G-SFPP-SR - 10GBASE-SR

N° de produit: 10G-SFPP-SR-ST



Le 10G-SFPP-SR-ST est un module de transceiver SFP+ fibre optique compatible Brocade 10G-SFPP-SR qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Brocade®. Il vous assure une connectivité de 10 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 10GBASE-SR et sur une distance maximale de 200 m.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 850 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : multimode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 200 m
- MTBF : 498 745 585 heures
- Consommation d'énergie : < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Brocade 10G-SFPP-SR
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W

Général

UPC	065030885553
Quantité par paquet	1
Warranty	Lifetime

Alimentation

Power Consumption	< 1W
-------------------	------

Caractéristiques Physiques et Environnementales

Product Length	0.5 in [13.9 mm]
Product Width	2.3 in [58.4 mm]
Product Height	0.5 in [12.6 mm]
Weight of Product	0.7 oz [20 g]

Performances

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Distance de transfert max.	200m [656ft]
Type de Fibre	Multi Mode
Longueur d'onde	850nm
Mode de Fonctionnement de la Fibre	Full-Duplex
Assistance à la Surveillance et au Diagnostic Numériques	Oui
Réseaux compatibles	10 Gbps
MTBF	498,745,585 hours

Matériel

Compatible Brand	Brocade
OEM Part Number	10G-SFPP-SR
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Emballage et Contenu de la Boîte

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP+
Package Width	4.4 in [113 mm]
Package Depth	3.6 in [91 mm]
Package Height	1.3 in [33 mm]
Shipping (Package) Weight	1.7 oz [48 g]

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis