1U blindpaneler - Verktygsfria Blindpaneler för Rack - 10-pack

Produkt ID: BLANKP10

10-Pack 1U blindpaneler för dramatisk förbättring av både utseende och luftcirkulation för ditt EIA-310-kompatibla 19-tums serverrack.

Blanka racktäckpaneler som ger en ren och proffsig look genom att täcka tomma ytor och synliga kablar, samt ett mer organiserat serverrum.

Rackpanelerna installeras lätt, snabbt och problemfritt utan verktyg genom att hakas fast på ett standard 19-tumsskåp

Panelerna är utformade för att rikta luftflödet ner mot din rackmonterade utrustning istället för via oanvända rackytor. Detta avleder värme från din rackmonterade utrustning så att den kan köra på optimala temperaturer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

RoHS Compliant

Användning

• Fyll i luckor mellan utrustning i serverhyllor och -skåp

• Styr luftflödet bakom ditt rack istället för förbi din rackmonterade utrustning

Funktioner

- Skapa ett städat och professionellt utseende genom att täcka över oanvänt utrymme
- Problemfri installation med verktygslös design
- Passiv kylning inne i ditt rack genom riktat luftflöde
- 10 blindpaneler som täcker upp till 10U av rackyta ingår
- 1U-paneler som passar alla EIA-310-kompatibla 19-tums serverrack

Hårdvara		
	Garantipolicy	5 Years
	U-höjd	1U
	Industristandarder	EIA RS310-D
	Monteringsalternativ	Front Mount (Square Mounting Holes)
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Produktlängd	19.0 in [48.2 cm]
	Produktbredd	1.7 in [4.2 cm]
	Produkthöjd	1.2 in [3.0 cm]
	Produktvikt	3.7 oz [104.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	10
	Package Length	20.3 in [51.6 cm]
	Package Width	8.0 in [20.4 cm]
	Package Height	5.7 in [14.6 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.3 lb [1.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	10 - Blindpaneler

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.