

StarTech.com SFP+ transceiver - enkele modus - stroomopwaarts - Brocade 10G-SFPP-BXU-40K compatibel (10G-SFPP-BXU-40K-ST)

Productcode: 10G-SFPP-BXU-40K-ST



De 10G-SFPP-BXU-40K-ST-40K-ST-40K-ST is een Brocade 10G-SFPP-BXU-40K-ST-40K-ST-40K-ST-40K-ST-40K-ST compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Brocade® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBase-BX conform netwerken, op een maximale afstand van 40 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1270nmTx/1330nmRx
- Maximale data overdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbandingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 40 km
- MTBF: 646,156,559 uren
- Stroomverbruik: < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade

10G-SFPP-BXU-40K-ST-40K-ST-40K

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

## Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade 10G-SFPP-BXU-40K
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Te combineren met 10G-SFPP-BXD-40K
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,6 W

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Brocade
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

---

### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	40 km (24.8 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golf lengte	1270nmTx/1330nmRx
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	646,156,559 hours



Vermogensopname < 1.6W

---

Fysieke eigenschappen

Lengte product	0.5 in [13.9 mm]
Breedte product	2.3 in [58.4 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.6 mm]
Gewicht product	0.8 oz [24 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	SFP+ transceiver module
-------------	-------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

