

Module de transceiver SFP+ compatible Brocade 10G-SFPP-BXU - 10GBASE-BX en amont

Nº de produit: 10G-SFPP-BXU-ST



Le 10G-SFPP-BXU-ST est un transceiver SFP+ fibre optique en amont compatible Brocade 10G-SFPP-BXU-ST qui fonctionne avec 10G-SFPP-BXD de StarTech.com. Ils sont conçus, programmés et testés pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs compatibles avec les normes MSA 10GBASE-BX. Le module de transceiver SFP+ fonctionne jusqu'à une distance de 20 km et vous assure une connectivité de 10 GbE par câblage optique.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1270 nm Tx / 1330 nm Rx
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 20 km
- MTBF : 646 156 559 heures
- Consommation d'énergie : < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui

vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

## Spécifications techniques

- Assure des connexions 10 GbE fiables sur des réseaux compatibles 10GBASE-BX
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Coupler avec le module 10G-SFPP-BXD
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
- Respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Brocade
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

---

### Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
Type de fibre optique	Monomode
Longueur d'onde	1270nmTx/1330nmRx
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet

---

DDM	Oui
Réseaux compatibles	10 Gb/s
MTBF	646,156,559 hours
Consommation électrique	< 1W

---

**Caractéristiques physiques**

Longueur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Largeur du produit	2.3 in [5.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	0.8 oz [24 g]

---

**Informations d'emballage**

Longueur du Paquet	4.5 in [11.4 cm]
Largeur du Colis	3.6 in [9.2 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.4 cm]
Poids brut	1.8 oz [52.0 g]

---

**Contenu du paquet**

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP+
-----------------------	----------------------

---

**Informations de garantie**

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis