

StarTech.com Brocade 10G-SFPP-LRM compatibel SFP+ module - 10GBase-LRM glasvezel optische transceiver - 200 m (10G-SFPP-LR-ST)

Productcode: 10G-SFPP-LRM-ST



De 10G-SFPP-LR-ST is een Brocade 10G-SFPP-LRM-ST-ST compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Brocade® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBase-LRM conform netwerken, op een maximale afstand van 200 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310nm
- Maximale data overdrachtsnelheid: 10 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 200 m
- MTBF: 145,858,878 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade 10G-SFPP-LRM-ST-ST

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

### Eigenschappen

- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade 10G-SFP-LR

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Brocade
Industriestandaarden	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.31 Gbps
Max. overdrachtsafstand	200 m (656 ft)
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	1310nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	145,858,878 hours



Vermogensopname < 1W

---

Fysieke eigenschappen

Lengte product	0.5 in [13.9 mm]
Breedte product	2.3 in [58.4 mm]
Hoogte product	0.5 in [13.7 mm]
Gewicht product	0.7 oz [21 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	SFP+ transceiver module
-------------	-------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

