

Carrito Soporte Móvil con Ruedas para TV de Pantalla Plana de 60 a 100 Pulgadas o 100kg - Soporte Rodante Ajustable en Altura para Televisor LCD

ID del Producto: 1110C-MOBILE-TV-CART



Este soporte de TV rodante de altura ajustable crea un centro multimedia móvil que puede soportar televisores de 60 a 100 pulgadas y 100kg. Las ruedas de gran tamaño permiten a los usuarios mover el equipo audiovisual montado con facilidad por una oficina, un aula o un pabellón de ferias.

La manivela permite al usuario ajustar la altura del televisor sin herramientas, de 1200-1650mm ayudando a acomodarse a las diferentes necesidades de visualización. El ajuste de la altura es posible incluso cuando el televisor ya está montado, y los indicadores de altura de la parte posterior de la columna permiten realizar ajustes precisos. La manivela puede retirarse o bloquearse para evitar manipulaciones.

La inclinación de la pantalla de +5°/-10° ayuda con los ángulos de visión o reduce el resplandor de las luces superiores o de las ventanas para una comodidad de visión óptima.

Para una mayor portabilidad y personalización, este carro móvil cuenta con dos estantes para soportes ajustables en altura de forma independiente bajo la pantalla que pueden soportar hasta 5kg cada uno. El estante para la cámara web situado en la parte superior de la pantalla se puede elevar hasta 2366 mm desde el suelo.

La construcción de aluminio y acero del resistente soporte para TV lo hace ideal para uso comercial en entornos con múltiples usuarios y movimientos frecuentes entre zonas. Las asas en la parte posterior de las columnas, combinadas con las ruedas de 10cm, permiten un transporte suave por diferentes lugares. Una vez en su sitio, todas las ruedas se pueden bloquear. Dimensiones de la base 1138mmx700mm.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **CARRO DE TV RODANTE:** Soporte con ruedas que se adapta a pantallas de 60 a 100 pulgadas y soporta hasta 100kg - Ruedas bloqueables de 10cm - Se desplaza con asas en las columnas - Robusta base de acero (1138 mmx700 mm) que ayuda a evitar vuelcos
- **ALTURA AJUSTABLE:** Permite ajustar la altura incluso cuando el televisor está montado - Utilice el mango para ajustar la altura dentro de un rango de 1200-1650mm desde el suelo hasta el centro de la pantalla - Indicadores de altura para un ajuste preciso
- **ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS:** Incluye dos estantes ajustables en altura independientemente de la pantalla - Cada estante soporta 5kg - El estante de la cámara web puede elevarse hasta 2366mm, mientras que el estante inferior puede elevarse hasta 900mm
- **COMPATIBILIDAD:** El carrito universal para televisores admite televisores planos, televisores curvos y pantallas inteligentes o interactivas con patrones VESA compatibles de 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400 y 1000x600
- **CARRITO MÓVIL PARA PRESENTACIONES:** Desplaza una pantalla grande con su equipo dentro de oficinas, ferias y entornos educativos - La gestión de cables integrada mantiene los cables organizados para una instalación sin desorden y una movilidad perfecta

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Gestión de cables	Sí
Incluye Herramientas	Sí
Ruedas	Incluido
Número de pantallas admitidas	1
Orientación	Horizontal
Opciones de Montaje	Carrito móvil
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	200x200 mm
	300x200 mm

300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
1000x600 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga de la Superficie de Trabajo	176.5 oz [5000 g]
Tamaño mínimo de la pantalla	60"
Tamaño máximo de la pantalla	100"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
Video Wall	No
Ajuste de la altura	Sí
Altura Mínima	47.2 in [1200 mm]
Altura máxima	65.0 in [1650 mm]
Inclinación	+ 5° / - 10°
Antirrobo	No

Características Físicas

Color	Negro y Plata
Material de Fabricación	Aluminum, Steel, and Plastic
Longitud del Producto	4.1 ft [1.2 m]

Ancho del Producto	29.7 in [75.5 cm]
Altura del Producto	7.8 ft [2.4 m]
Peso del Producto	84.1 lb [38.2 kg]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	22.6 in [57.5 cm]
Ancho de la Caja	3.9 ft [1.2 m]
Altura de la Caja	9.5 in [24.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	90.0 lb [40.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Base
	1 - Pata Izquierda
	1 - Pata Derecha
	1 - Cubierta de Pata Izquierda
	1 - Cubierta de Pata Derecha
	1 - Placa Universal
	2 - Tapas de Placa Universal
	2 - Asas
	4 - Ruedas
	1 - Columna Izquierda
	1 - Columna Derecha
	1 - Manivela
	1 - Bracket de TV, Derecho

- 1 - Bracket de TV, Izquierdo
- 2 - Cubierta Superior de la Columna
- 1 - Estante para Cámara
- 1 - Estante #1
- 1 - Estante #2
- 1 - Placa de Estante de Cámara
- 1 - Barra de Conexión
- 1 - Tornillo M5 x 40mm
- 4 - Tornillos M6 x 25
- 3 - Tornillos M4 x 6mm
- 2 - Tornillos M4 x 6mm
- 4 - Tornillos M6 x 14mm
- 12 - Tornillos M8 x 25mm
- 12 - Tornillos M6 x 8mm
- 4 - Tornillos M5 x 14mm
- 4 - Tornillos M6 x 14mm
- 4 - Tornillos M6 x 30mm
- 4 - Tornillos M8 x 30mm
- 4 - Tornillos M8 x 50mm
- 4 - Arandelas
- 8 - Espaciadores Pequeños (15mm x 8mm x 5)
- 8 - Espaciadores Grandes (15mm x 8mm x 15)
- 1 - Llave Hexagonal de 5mm
- 1 - Llave de 19mm

8 - Clips Adhesivos de Gestión de Cableado

1 - Manual

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.