Récepteur Audio Bluetooth 2.0 EDR avec NFC - Audio Sans Fil

Nº de produit: BT2A

Le récepteur audio Bluetooth BT2A transforme le système stéréo de votre domicile ou tout autre appareil de sortie audio en une passerelle média compatible Bluetooth diffusant de la musique sans fil, en continu, directement d'un appareil Bluetooth comme votre smartphone, votre tablette ou votre iPod Touch.

Le récepteur Bluetooth permet un jumelage NFC (Near Field Communication) sans souci : il suffit de toucher rapidement le BT2A avec votre appareil NFC compatible Bluetooth, et le voilà près à transmettre du son sans fil vers votre équipement audio, sans configuration supplémentaire.

Pour obtenir la meilleure qualité sonore qui soit, l'appareil BT2A est équipé d'un convertisseur numérique/analogique Wolfson® (DAC). D'autre part, il simplifie la compatibilité avec vos appareils grâce à son câblage analogique destiné aux branchements nécessitant l'audio RCA deux voies ou des éléments audio de 3,5 mm.

L'appareil BT2A bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Basculez rapidement entre des sorties audio à l'aide de la NFC

• Diffusez de la musique en continu sans fil de votre téléphone portable au système stéréo de votre domicile

Spécifications techniques

• Prise en charge NFC

• DAC Wolfson

• Codec audio aptX

• Avec câble audio de 3,5 mm

• Avec adaptateur audio RCA deux voies

• Compatible avec les appareils stéréo Bluetooth A2DP

• Sortie audio numérique (Toslink)

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Entrée AV	Bluetooth
	Sortie AV	Audio 3,5 mm
	Prise en charge audio	Oui
	Normes de l'industrie	NFC
		aptX
	ID du chipset	Wolfson - WM8524 DAC
Performance		
	Spécifications audio	Audio stéréo 2 voies
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	Classe Bluetooth 2.0
	Connecteur A	1 - Classe Bluetooth 2.0
	Connecteur B	1 - Toslink (SPDIF , optique)
		1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - 1 DEL d'appariement
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	300mA
	Tension de sortie	5 DC
	Courant de sortie	1A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation électrique	5
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 43°C (32°F to 109°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	50~70%
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur du produit	3.0 in [7.7 cm]
	Largeur du produit	3.3 in [8.4 cm]
	Hauteur du produit	1.0 in [2.6 cm]
	Poids du produit	1.9 oz [55.0 g]

Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	2.5 in [6.4 cm]
	Package Width	4.8 in [12.2 cm]
	Package Height	9.5 in [24.2 cm]
	Poids brut	13.0 oz [367.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Récepteur audio Bluetooth
		1 - Câble audio 3,5 mm (M/M)
		1 - Câble de dérivation vers RCA
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
		1 - Câble d'alimentation USB
		1 - Manuel d'utilisation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis