CAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプ

製品ID: C6PANEL24

110接続タイプのラックマウント用カテゴリ6パッチパネル（24ポート）。T568AおよびT568B両方の配線に対して色分けがしてあり、LAN／音声用途に最適なソリューションです。

このパッチパネルには、110タイプのカテゴリ6ストレートポートがついており、ケーブルの挿抜が簡単にできます。各RJ45ポートの裏にポート番号が明記してあり、ケーブル配線の識別が簡単です。また、パネル前面には、各ポートに対してラベル書き込みと消去ができるようになっており、効率的なシステム管理を支援します。

本製品は、高品質の材料のみを使用して製造されています。

認証、レポート、互換性

RoHS Compliant

用途

・19インチラック／キャビネット用

・23-26 AWG単線および標準ネットワークケーブルを使用する配線に最適

・1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途

・音声、ビデオその他の用途

製品の特長

・T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け

・110タイプのパンチツールで終端処理

・カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート

・各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面

・ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠

特記 / 必要条件		
	保証に関する方針	2 Years
	注意	IDCコンタクト:リン青銅スズメッキ
環境条件		
	動作温度	-10~60°
	湿度	10~65%
物理的特徴		
	色	ブラック
	製品縦	3.4 cm [1.3 in]
	製品横	48.3 cm [19.0 in]
	製品高さ	4.4 cm [1.7 in]
	製品重量	0.6 kg [1.3 lb]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	49.3 cm [19.4 in]
	パッケージ横	5.9 cm [2.3 in]
	パッケージ高さ	4.5 cm [1.8 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	0.7 kg [1.5 lb]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - 24ポート 1U ラックマウント カテゴリ6 110 パッチパネル
		4 - M6ネジ
		4 - M5ネジ

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。