Cable de 1.8m de Red Ethernet Cat6 UTP RJ45 ETL Moldeado - Negro

ID del Producto: C6PATCH6BK

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Diseñado para utilizar con redes Gigabit
- Conecta un hub a un panel de distribución
- Conecta una estación de trabajo a una placa de pared

Características

- Fabricado con componentes de la más alta calidad
- Alambre de cobre alta calidad con 24AWG
- Certificación ETL
- Conectores RJ45 moldeados
- Cuidadosamente fabricado y probado, para mantener los niveles de diafonía (Near End Crosstalk) en

límites aceptables

- Cubiertas de colores para ayudar a codificarlo por color de sección o departamento

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Conductores	4 Pair UTP
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	Tipo de Cable	Moldeado
	Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Rendimiento		
	Clasificación de Cables	CAT6 - 650 MHz
Conector(es)		
	Conector A	1 - RJ-45
	Conector B	1 - RJ-45
Características Físicas		
	Color	Negro
	Calibre del Conductor	24 AWG
	Tipo de conductor	Cobre trenzado
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Peso del Producto	2.8 oz [78 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]

	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Altura de la Caja	0.5 in [13 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.1 oz [87 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable de red Cat6 de 1,8m - Negro

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.