

1HE Rack Kabelführung mit Einstellbarer Tiefe, Kabelführungsbügel für Organisiertes 19 Zoll Rack/Serverschrank, Horizontale Rack Kabelmanagement für Patch Panels/Switches/PDUs, Lacing Bar

Produkt-ID: 12S-CABLE-LACING-BAR



Organisieren Sie Netzwerk- und Stromkabel in einem 19"-Rack oder Schrank mit dieser horizontalen 1HE-Kabelführungsschiene mit variabler Tiefe. Organisieren Sie Kabel und reduzieren Sie die Belastung von Kabeln und Steckern, indem Sie diese Befestigungsschiene zwischen im Rack montierten Patchpanels, Servern und NAS-Geräten anbringen. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbindern oder Klettverschlüssen an der Kabelführungsschiene, um die Luftzufuhr zu unternehmenskritischen Geräten zu verbessern.

Sorgen Sie für eine gleichmäßige Verteilung des Kabelgewichts im gesamten Rack, um die Belastung von Kabeln, Steckern und Geräteanschlüssen zu verringern. Die verbesserte Kabelorganisation ermöglicht eine klare Kabelführung und verbessert die passive und aktive Kühlung zur Temperaturkontrolle in vollständig geschlossenen Racks. Die gleichmäßig verteilten Befestigungspunkte vereinfachen das Kabelmanagement. Kombinieren Sie das System mit den (separat erhältlichen) Artikeln HKLP100, CBMZTRB5BK oder CBMZT4N, um eine vollständige Einrichtung zu erhalten. Die im Lieferumfang enthaltenen M6-Käfigmuttern und -Schrauben beschleunigen den Aufbau, da Sie die erforderlichen Montageteile bereits vor Ort haben.

Die reversible Beschaffenheit der Kabelführung ermöglicht die Installation entweder vor oder hinter den Montagepfosten. Diese Funktion bietet verschiedene Vorteile, darunter bessere Sichtbarkeit und Zugänglichkeit, Platzoptimierung und Kabelschutz, je nach der gewählten Konfiguration. Die einstellbare Tiefe in Bezug auf die Rack-Montagepfosten reicht von 40 bis 96 mm, so dass der Benutzer die Position der Befestigungsstange während der Installation anpassen kann.

Diese Kabelführung für Racks besteht aus 2 mm (5/64 Zoll) dickem, hochbelastbarem SPCC-Stahl, der dem Gewicht mehrerer Kabel und Kabelbündel standhält. Die Rack-Befestigungsstange ist mit Patchpanels, Servern, Switches, NAS, PDUs, KVMs und anderen Geräten kompatibel. Die pulverbeschichtete Oberfläche garantiert Langlebigkeit, und die glatte Oberfläche verhindert ein Hängenbleiben und schützt die Integrität der Kabel.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **KABELVERWALTUNGSSCHIENE:** Organisieren Sie Netzwerk und Stromkabel in einem 19" Server-Rack oder -Schrank mit diesen 1HE Kabelführungsbügel; scharfe Kabelknicke vermeiden und Ports/Anschlüsse Belastung verringern, indem Sie die Kabel sichern
- **TIEFENVERSTELLBAR:** Die horizontale Kabelmanagement Querstange für Kabelbefestigung bietet eine flexible Tiefe im Verhältnis zu den Montagepfosten; Tiefe einstellbar von 40 bis 96mm; feste Tiefe der Seitenhalterung von 96mm
- **DUAL-MODE-INSTALLATION:** Kabelführung kann im Verhältnis zu den Rack-Montagepfosten nach innen oder außen installiert werden, um eine optimale Kabelführung, Ordnung und einen besseren Luftstrom zu gewährleisten; M6-Käfigmuttern und Schrauben inkl.
- **FLEXIBLE KABELINSTALLATION:** Kabelführung hat Befestigungspunkte im Abstand von 8,5 mm auf Kabelführungsstange. Um Kabel an der Kabelführungsstange zu befestigen, können Sie Klettverschlüsse HKLP100 und Kunststoffbinder CBMZT6BK (separat verkauft) nutzen
- **HOCH BELASTBARE KONSTRUKTION:** Dank der SPCC-Stahlkonstruktion kann die Kabelführungsstange die Last von Kabeln/Kabelbündeln tragen; Verwendung mit Patchpanels, Servern, Switches, NASs, PDUs, KVMs und mehr; Pulverbeschichtung für lange Haltbarkeit

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Wandmontierbar	Nein
U-Höhe	1U
Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Orientierung	Horizontal

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Baumaterial	Stahl
Produktlänge	19.0 in [48.3 cm]
Produktbreite	3.8 in [9.6 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.4 cm]
Produktgewicht	1.1 lb [0.5 kg]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Paketlänge	2.8 in [7.0 cm]
Paketbreite	18.9 in [48.0 cm]
Pakethöhe	1.5 in [3.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.3 lb [0.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Kabelführungsleiste
	4 - M6-Schrauben
	4 - M6 Käfigmuttern
	4 - M6 Kunststoffunterlegscheiben
	4 - M4-Schrauben
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.