Ripiano Rack 19" 2U a 2 montanti - Mensola cantilever profonda 50,8cm - Scaffale a sbalzo con montaggio centrale per apparecchiature AV/Dati con dadi a gabbia e viti - Portata 34Kg

ID prodotto: CABSHF2POST2

Questo ripiano per server rack a 2 montanti consente di aggiungere un ripiano a livello intermedio ad alta capacità a quasi tutti i server rack standard a 2 montanti.

Il ripiano per rack 2U è conforme allo standard EIA 310 e pertanto può essere montato sulla maggior parte dei rack standard a 2 montanti da 19". Grazie alla possibilità di regolazione delle staffe di montaggio incluse per l'adattamente a profondità di montanti diverse, questo ripiano a montaggio centrale offre una soluzione universale per l'installazione in rack a 2 montanti.

Realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, il resistente ripiano per rack a 2 montanti può sostenere apparecchiature fino a 34 kg ed è perfetto per alloggiare apparecchiature, strumenti, periferiche o accessori incompatibili con il montaggio a rack, in modo che siano sempre facilmente accessibili.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con gli ingegneri StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

• Utilizzabile con la maggior parte dei rack 19" di larghezza, 2 Post Server Rack

Caratteristiche

• COMPATIBILITÀ UNIVERSALE: ripiano profondo 50,8 cm per rack per dispositivi di rete 2U da 19", può essere installato su qualsiasi rack a 2 montanti conforme allo standard EIA 30; include viti e dadi a gabbia M6 per il montaggio

• RIPIANO A MONTAGGIO CENTRALE: il design a montaggio centrale consente di posizionare le apparecchiature sul cassetto davanti ai montanti del rack per facilitare l'installazione e l'instradamento dei cavi

• DESIGN ROBUSTO: la robusta mensola a sbalzo su due lati è realizzata in resistente acciaio commerciale 14 SPCC laminato a freddo e può contenere apparecchiature fino a 34 kg

• FACILE ACCESSO: può essere utilizzato per modem, router, access point wi-fi e altre apparecchiature IT/di rete/per telecomunicazioni che non possono essere montate in un rack o per riporre e utilizzare strumenti e materiali di consumo di impiego frequente

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Con supporto a vita, incluso il supporto tecnico 24 ore su 24, test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità, i nostri prodotti sono la scelta dei professionisti IT da 30 anni

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Altezza U	2U
	Gestione cavi	No
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
		EIA/ECA-310-E
Prestazioni		
	Weight Capacity (Stationary)	75.0 lb [34 kg]
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero

	Tipo enclosure	Acciaio
	Larghezza interna	17.2 in [43.6 cm]
	Lunghezza prodotto	20.0 in [50.8 cm]
	Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
	Altezza prodotto	3.5 in [8.8 cm]
	Peso prodotto	8.8 lb [4.0 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	21.7 in [55.2 cm]
	Larghezza del Pacco	21.7 in [55.0 cm]
	Altezza del Pacco	5.2 in [13.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	11.4 lb [5.2 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Ripiano per rack
		4 - Viti M6
		4 - Dadi in gabbia M6
		4 - Rondelle a bicchiere in plastica M6
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.